



Kit de filtración continua Stream

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Filtración continua

Asegura un proceso ininterrumpido para soluciones de gran volumen.
El diseño de ancla permite la máxima aspiración hasta la última gota de líquido.

Ahorro de esfuerzo y fácil de usar

No es necesario trasvasar ni verter la solución manualmente.
Completa la filtración de grandes volúmenes en un solo equipo, sin más trabajo redundante.

Resistencia química

La construcción de vidrio y PTFE asegura una alta resistencia química.
Los componentes autoclavables evitan la posibilidad de contaminación.


Examples

Compatible with

◆ Various GL45 Laboratory Glass Bottle



Número de parte	Descripción
167200-s3	Stream 3, portafiltro continuo (300 mL)
167210-36	Kit de filtración continua para portafiltro de vidrio de 300 mL
167210-03	Embudo de vidrio, 300ml
197240-01	Abrazadera de aluminio, 47mm
167230-03	Base de soporte de vidrio sinterizado, 47mm (incluye tapón de silicona N° 8)
197000-65	Adaptador de filtración GL45
167200-S10	Stream 10, portafiltro continuo (1000 mL)
167210-35	Kit de filtración continua para portafiltro de vidrio de 1000ml
167210-10	Embudo de vidrio, 1000ml
167240-02	Abrazadera de aluminio, 90mm
167230-11	Base de soporte de vidrio sinterizado, 90mm (incluye tapón de silicona N° 8)
197000-65	Adaptador de filtración GL45



Stream 3, Continuous Filter Holder (300 mL) 167200-S3

1	Continuous filtration kit for 300 mL glass filter holder	167210-36
2	Glass funnel, 300 mL	167210-03
3	Aluminum clamp, 47 mm	167240-01
4	Sintered glass support base, 47 mm (Including No.8 silicone stopper)	167230-03
5	GL45 filtration adaptor	197000-65

Stream 10, Continuous Filter Holder (1000 mL) 167200-S10

1	Continuous filtration kit for 1000 mL glass filter holder	167210-35
2	Glass funnel, 1000 mL	167210-10
3	Aluminum clamp, 90 mm	167240-02
4	Sintered glass support base, 90 mm (Including No.8 silicone stopper)	167230-11
5	GL45 filtration adaptor	197000-65

Especificaciones técnicas

Especificación	47mm	90mm
Conjunto portafiltro	PTFE, silicona	PTFE, silicona
Embudo de filtración	vidrio borosilicato	vidrio borosilicato
Base del portafiltro	vidrio borosilicato	vidrio borosilicato
Filtro	vidrio borosilicato	vidrio borosilicato
Abrazadera	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Adaptador de filtro	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)
Capacidad del embudo	300 mL	1000 mL
Diámetro del filtro	47mm	90mm
Área de filtración	13.2 cm ²	45.5 cm ²
DI de manguera	ID4 - ID8	ID4 - ID8

Aplicaciones

- Purificación de solventes
- Filtración de grandes volúmenes

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)