



Manifold rotatorio de múltiples ramas SolarVac 601 - MB

Código: 186601-02

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseño rotatorio

Gire los embudos y agregue las muestras en la misma posición y evite la contaminación cruzada.

Ahorra 60% de espacio

En comparación con los manifolds lineales convencionales, el diseño rotatorio del SolarVac ahorra 60% de espacio y se adapta mejor a las campanas de flujo laminar.

Fácil seguimiento

Cada posición de embudo está claramente marcada con números, lo que hace que el seguimiento sea fácil y sin esfuerzo.

Durable y autoclavable

Las partes del manifold SolarVac en contacto con el fluido están fabricadas en SS316 y silicona, que es durable y autoclavable.

Válvula de control individual

Controle la alimentación de cada embudo de forma individual.

Número de producto	Descripción
--------------------	-------------

Número de producto	Descripción
186601-02	SolarVac 601 - MB, equipado con embudos ROCKER SF
180100-01	Embudo de acero inoxidable SF, 100 mL
180100-03	Embudo de acero inoxidable SF, 300 mL
180100-05	Embudo de acero inoxidable SF, 500 mL

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
Especificaciones · Número de ramas	6
Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm
Especificaciones · Diámetro del filtro (fila fuente en mL)	100 mL/ 300mL/ 500 mL
Especificaciones · Conector de manguera	ID8
Especificaciones · Peso neto	8.6 Kg
Especificaciones · Dimensiones	Φ34 x 14 cm
Material · Cuerpo	SS304
Material · Válvula de control	SS316
Material · Adaptador	SS316
Material · Soporte de membrana	SS316
Material · Conector de manguera	SS316
Material · Perilla	Aluminio
Material · Conexión de tubería	Silicona

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Caso de estudio de aplicación: [SolarVac en la investigación de filtración de microplásticos.](#)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)