



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sistema de filtración Lafil 400 – LF 30

Código: 197401-22

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Compacto y seguro

El sistema de filtración Lafil 400 integra la fuente de vacío y todos los demás accesorios de filtración en un solo sistema. Ahorre un 50% de espacio en el mesón y trabaje con seguridad gracias a su plataforma tipo cerco, a prueba de volcamientos y derrames.

Sin abrazaderas, con cierre giratorio

Las botellas SF 10 están equipadas con portafiltros que pueden montarse con el revolucionario cierre giratorio y sin ninguna abrazadera.

Protección contra desbordamiento

La botella de desecho de PC incluye una protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando está llena.

Autoclavable e irrompible

La botella de desecho y el portafiltro están fabricados en plásticos de ingeniería y acero inoxidable SS316, que son irrompibles, resistentes al calor y autoclavables.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
197401-11	Lafil 400 – LF 30, sistema de filtración al vacío, AC110V, 60Hz
197401-22	Lafil 400 – LF 30, sistema de filtración al vacío, AC220V, 50Hz
197400-11	Lafil 400, bomba de vacío, AC110V, 60Hz

Número de parte	Descripción
197400-22	Lafil 400, bomba de vacío, AC220V,50Hz
197010-30	LF 30, set de filtración PES de 47 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm
DATOS GENERALES · Vacío máx.	25 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	52 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	220V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60 Hz
CAPACIDAD · Capacidad del embudo	300 mL
CAPACIDAD · Capacidad de botella/matraz	1200 mL
CAPACIDAD · Diámetro del filtro	47 mm
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAI)	34 x 24 x 30 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Regulador de vacío Protección contra desbordamiento Tapa del embudo

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Detección microbiana

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)