



Bomba de vacío recubierta de PTFE Rocker 900C

Código: 189900-11

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Resistente a químicos y eficaz

Con diafragma y cabezal de bomba recubiertos de PTFE y válvulas de FKM, las bombas Rocker 900C / 910C son adecuadas para trabajar con gases químicos más suaves y, al mismo tiempo, son rentables.

Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Rocker 900C / 910C son accionadas por un diafragma que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Vibración mínima y silenciosa

La distribución de peso y los ensamblajes superiores minimizan la vibración y el ruido y maximizan la estabilidad.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas Rocker 900C / 910C están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE
- Protección IP 30
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
189900-11	Rocker 900C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC110V, 60Hz
189900-22	Rocker 900C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	189900-11
Potencia máx.	250W
Corriente máx.	1.2A
Vacío máx.	99 mbar abs.
Caudal máx.	60 L/min
Nivel de ruido	60 dB
Conector de manguera	ID8
Peso neto	6.8 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	37 x 13 x 21 cm
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Regulador de vacío	Sí
Trampa de humedad de vidrio	Sí

Aplicaciones

- Evaporación y concentración al vacío
- Secado al vacío / estufa / eliminación de espuma
- Purificación de solventes
- Secado de geles
- Filtración al vacío

Publicación	Autor	Método aplicado
Structural and Physicochemical Characterization of Extracted Proteins Fractions from Chickpea (Cicer arietinum L.) as a Potential Food Ingredient to Replace Ovalbumin in Foams and Emulsions	Daniela Soto-Madrid et al.	Filtración del sobrenadante para eliminar restos de harina
Solvent polarity mediates phytochemical yield and antioxidant capacity of Isatis tinctoria	Abdul Wakeel et al.	Secado al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)