



Bomba de vacío de paletas rotativas Tanker 230

Código: 187230-22

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Alto vacío, alto caudal

Las bombas Tanker son de alto caudal y alto vacío, accionadas por paletas rotativas, y pueden alcanzar hasta 10-1 torr. Adecuadas para experimentos que requieren caudal y capacidad de vacío de medios a altos.

Silenciosa y de baja vibración

Las bombas Tanker se caracterizan por un bajo nivel de ruido, baja vibración y una larga vida útil.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas Tanker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE

Número de parte del producto	Producto
187230-11	Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC110V, 60Hz
187230-22	Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	187230-22
Potencia máx.	375W
Corriente máx.	3A

Especificación	187230-22
Vacío máx.	5 x 10 ⁻² Torr
Caudal máx.	70 L/min
Conector de manguera	ID10
Nivel de ruido	52 dB
Peso neto	14 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	34 x 13 x 38 cm

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Secado al vacío / estufa / desgasificación
- Diversas aplicaciones de vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)