



Colorímetro multiparámetro WD 100

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Lector portátil 4 en 1

El WD 100 es un instrumento portátil que lee 4 parámetros principales de calidad del agua, incluidos DQO, fósforo total, nitrógeno total y nitrógeno amoniacal.

Curvas programables por el usuario

El WD 100 permite a los usuarios ingresar hasta 11 curvas distintas y aumenta la flexibilidad en diferentes aplicaciones.

Detección rápida

Lee y guarda los registros de ensayo en 3 segundos sin precalentamiento. Se pueden almacenar automáticamente hasta 100 datos.

Configuración fácil de usar

Los usuarios pueden agregar los programas más usados a la lista de Favoritos, lo que facilita aún más el acceso.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
191100-01	WD 100, colorímetro multiparámetro con adaptador AC100~240V, enchufe US
191100-02	WD 100, colorímetro multiparámetro con adaptador AC100~240V, enchufe EU

Especificaciones técnicas

Especificación	WD 100, colorímetro multiparámetro con adaptador AC100~240V, enchufe EU	WD 100, colorímetro multiparámetro con adaptador AC100~240V, enchufe US
Potencia	DC12V, 1.0A	DC12V, 1.0A
Alimentación	batería DC9V o adaptador de corriente	batería DC9V o adaptador de corriente
Potencia máx.	1W	1W
Pantalla	LCD con retroiluminación	LCD con retroiluminación
Marcas de reactivos	Hach	Hach
Programa estándar	COD, NH3-N, TP, TN	COD, NH3-N, TP, TN
Curvas definidas por el usuario	11 curvas	11 curvas
Fuente de luz	LED	LED
Longitud de onda de trabajo	420 nm, 610 nm (automática)	420 nm, 610 nm (automática)
Tiempo de detección	3 seg	3 seg
Estabilidad óptica	≤ 0.005 Abs / 30min	≤ 0.005 Abs / 30min
Almacenamiento	100 registros	100 registros
Información de datos	parámetro, longitud de onda, concentración, número de muestra, hora	parámetro, longitud de onda, concentración, número de muestra, hora
Peso neto	0.5 Kg	0.5 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	23 x 13 x 9 cm	23 x 13 x 9 cm

Aplicaciones

- Análisis de aguas residuales de fábricas
- Monitoreo de aguas, como aguas superficiales y subterráneas
- Monitoreo ambiental en lagos, lagunas y ríos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)