



Placa calefactora de grafito Mars 430

Código: 178430-22

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseñada para análisis de metales en ultratrazas

Diseñada especialmente para el análisis de metales en ultratrazas, todas las placas y bloques de grafito están recubiertos de PTFE, lo que asegura cero exposición a metales. Resistente a gases corrosivos y durable.

Tecnología de calentamiento uniforme

Fabricada en grafito isostático de alta densidad y gran conductividad térmica. El nuevo diseño del calefactor logra una excelente uniformidad entre cada muestra.

Uso multipropósito

La placa calefactora Mars puede usarse con distintos bloques de grafito como bloque calefactor para diferentes propósitos.

2 modos de calentamiento

Incorpora 2 modos de calentamiento con un rango de temperatura de T.A. +5°C~200°C

(1) Modo continuo


(2) Modo de cuenta regresiva

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación RoHS

- Digestión de metales para análisis de metales traza
- Digestión ácida
- Experimentos de calentamiento

178320-22	Mars 320, placa calefactora de grafito, AC220V, 50/60Hz
178430-22	Mars 430, placa calefactora de grafito, AC220V, 50/60Hz
178200-45	Sensor de temperatura recubierto de PTFE

Información de pedido de bloques de grafito: (opcional)



Bloque	Tamaño Diámetro	Diámetro del orificio	Profundidad del orificio	Capacidad máx.	Tubo de aplicación
178200-07	295 x 197 mm	16.5 mm	45 mm	70 pocillos	tubo ϕ 16 mm
178200-08	20.5 mm	70 mm	54 pocillos	tubo ϕ 20 mm	
178200-09	25.5 mm	90 mm	40 pocillos	tubo ϕ 25 mm	
178200-10	19 mm	90 mm	54 pocillos	tubo de digestión de 15 ml, tubo ϕ 18 mm	
178200-11	31 mm	90 mm	24 pocillos	tubo de digestión de 50 ml, tubo ϕ 30 mm	
178200-12	47 mm	90 mm	15 pocillos	tubo de digestión de 100 ml	

Especificaciones técnicas

Especificación	178430-22
Voltaje	220V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	2000W
Capacidad	2 bloques de grafito
Material de la placa	grafito recubierto de PTFE
Pantalla	OLED
Rango de temperatura	T.A. +5°C ~ 200°C
Resolución	1°C
Exactitud de temperatura	$\pm 1^\circ\text{C}$ (@150°C)
Temporizador	(1) Temporizador de cuenta regresiva: 00:01~99:59 (HH:MM); (2) Contador: 00:00 (HH:MM)
Seguridad	protección contra sobrecalentamiento (210°C)
Dimensiones del controlador (LxAxAI)	18 x 18 x 10 cm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	178430-22
Dimensiones de la placa calefactora (LxAxAI)	46 x 32 x 11 cm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)