



Bomba de vacío resistente a químicos Chemker 411

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Resistencia química superior

Todas las partes en contacto con el fluido de las bombas Chemker están fabricadas en PTFE y FFKM, lo que las hace resistentes a la mayoría de los gases corrosivos.

Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Chemker son accionadas por un diafragma que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Más silencioso y estable

Transmisión accionada por motor y ensamblaje antivibración, lo que hace que las bombas Chemker sean mucho más silenciosas y estables.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas Chemker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte del producto	Descripción
------------------------------	-------------

Número de parte del producto	Descripción
169411-11	Chemker 411, bomba de vacío resistente a químicos AC110V, 60Hz
169411-22	Chemker 411, bomba de vacío resistente a químicos AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Chemker 411 110V/60Hz	Chemker 411 220V/50Hz
Potencia máx.	90 W	90 W
Corriente máx.	1.2 A	0.5 A
Vacío máx.	10 mbar abs.	10 mbar abs.
Caudal máx.	20 L/min	18 L/min
Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)	ID8
Peso neto	7.4 Kg	7.4 Kg
Dimensiones (L*An*Al)	26 x 24 x 19 cm	26 x 24 x 19 cm
Trampa de humedad de vidrio	Sí	Sí
Regulador de vacío	Sí	Sí
Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

- Purificación de solventes
- Extracción en fase sólida (SPE)
- Secado de geles
- Filtración al vacío

Publicación	Autor	Método aplicado
Iron (III) doped titanium dioxide coated dimensionally stable graphite anode electrode for electro-chemical treatment of domestic wastewater	I.W. Mwangi et al.	Circulación de agua del ánodo
Wrinkling on Stimuli-Responsive Functional Polymer Surfaces as a Promising Strategy for the Preparation of Effective Antibacterial/Antibiofouling Surfaces	Carmen M. González-Henríquez et al.	Deposición de mezcla de reacción
Silylated oligomeric poly(ether-azomethine)s from monomers containing biphenyl moieties: synthesis and characterization	Alain Tundidor-Camba et al.	Deposición de polímero disuelto

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)