



Compresor sin aceite Rocker 320

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseño compacto

Los compresores sin aceite Rocker son de tamaño compacto, livianos y libres de neblina de aceite.

Más silencioso y estable

Transmisión accionada por motor y ensamblaje antivibración, lo que hace que los compresores Rocker sean mucho más silenciosos y mucho más estables.

Protección contra sobrecalentamiento

Todos los compresores Rocker están equipados con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que los apaga cuando se sobrecalientan y los reactiva una vez enfriados, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

Filtro en la salida de aire

Cada compresor Rocker está equipado con un cartucho filtrante en la salida de aire para filtrar partículas y humedad y suministrar aire limpio.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA
- Protección IP30
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
167320-11	Rocker 320, compresor sin aceite AC110V, 60Hz
167320-22	Rocker 320, compresor sin aceite AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 320: 110V/60Hz	Rocker 320: 220V/50Hz
Potencia máx.	90W	85W
Corriente máx.	0.9A	0.4A
Presión máx.(sin trampa de humedad)	90 psig	90 psig
Presión máx.(con trampa de humedad)	80 psig	80 psig
Caudal máx.	14 L/min	12 L/min
Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Conector de manguera	ID8	ID8
Peso neto	4.1 Kg	4.1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	27 x 14 x 17 cm	27 x 14 x 17 cm

Aplicaciones

- Aireación
- Filtración a presión

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)