



Compresor sin aceite Rocker 420

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseño compacto

Los compresores sin aceite Rocker son de tamaño compacto, livianos y libres de neblina de aceite.

Más silencioso y estable

Transmisión accionada por motor y ensamblaje antivibración, lo que hace que los compresores Rocker sean mucho más silenciosos y mucho más estables.

Protección contra sobrecalentamiento

Todos los compresores Rocker están equipados con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que los apaga cuando se sobrecalientan y los reactiva una vez enfriados, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

Filtro en la salida de aire

Cada compresor Rocker está equipado con un cartucho filtrante en la salida de aire para filtrar partículas y humedad y suministrar aire limpio.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA
- Protección IP30
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
167420-11	Rocker 420, compresor sin aceite AC110V, 60Hz
167420-22	Rocker 420, compresor sin aceite AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 420: 110V/60Hz	Rocker 420: 220V/50Hz
Potencia máx.	147W	125W
Corriente máx.	1.5A	0.6A
Caudal máx.	27 L/min	25 L/min
Presión máx. (sin trampa de humedad)	90 psig	90 psig
Presión máx. (con trampa de humedad)	80 psig	80 psig
Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Conector de manguera	ID8	ID8
Peso neto	5.2Kg	5.2Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	30 x 14 x 17 cm	30 x 14 x 17 cm
Regulador de presión	Sí	Sí

Aplicaciones

- Aireación
- Filtración a presión

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)