



Bomba de vacío de paletas rotativas Tanker 130

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Alto vacío, alto caudal

Las bombas Tanker son de alto caudal y alto vacío, accionadas por paletas rotativas, y pueden alcanzar hasta 10-1 torr. Adecuadas para experimentos que requieren caudal y capacidad de vacío de medios a altos.

Silenciosa y de baja vibración

Las bombas Tanker se caracterizan por un bajo nivel de ruido, baja vibración y una larga vida útil.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas Tanker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE

Número de parte	Descripción
187130-11	Tanker 130, bomba de vacío de paletas rotativas AC110V, 60Hz
187130-22	Tanker 130, bomba de vacío de paletas rotativas AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Tanker 130 (110V, 60Hz)	Tanker 130 (220V, 50Hz)
Potencia máx.	250W	250W
Corriente máx.	4.2A	2.5A

Especificación	Tanker 130 (110V, 60Hz)	Tanker 130 (220V, 50Hz)
Vacío máx.	1 x 10 ⁻¹ Torr	1 x 10 ⁻¹ Torr
Caudal máx.	85 L/min	70 L/min
Conector de manguera	ID10	ID10
Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Peso neto	9.6 Kg	9.6 Kg
Dimensiones (LxAnxAI)	32 x 12 x 36 cm	32 x 12 x 36 cm

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Secado al vacío / estufa / eliminación de espuma
- Diversas aplicaciones de vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)