



Contador de colonias Galaxy 330

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Diseño con sensor de presión, sin contaminación

El diseño con sensor de presión permite a los usuarios operar con cualquier marcador. Sin preocupaciones por muestras dañadas o contaminadas.

Panel de 4 pantallas

El panel muestra hasta 4 conteos, incluido el actual y los tres conteos más recientes.

Diseño fácil de usar

- (1) Promedio automático: calcula el promedio de múltiples conteos con una sola pulsación.
- (2) Botón BACK: posibilidad de descontar cuando se cuenta de más por error.
- (3) Compatible con placas Petri de diversos diámetros.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
175330-01(02)	Galaxy 330, contador de colonias con adaptador AC100~240V, enchufe US (enchufe EU)
175331-01(02)	Galaxy 330, contador de colonias con software, adaptador AC100~240V, enchufe US (enchufe EU)
175330-12	Paquete de software para Galaxy330 (incluye USB de 8G y cable de conexión)

Número de parte	Descripción
175200-34-2	Lupa, 1.5X
175330-09-1	Adaptador para Petrifilm™, MC-Media Pads, Compact Dry™, EasyPlate™

Especificaciones técnicas

Especificación	Galaxy 330, contador de colonias con adaptador AC100~240V, enchufe EU	Galaxy 330, contador de colonias con adaptador AC100~240V, enchufe US	Galaxy 330, contador de colonias con software, adaptador AC100~240V, enchufe EU	Galaxy 330, contador de colonias con software, adaptador AC100~240V, enchufe US
Pantalla	3 dígitos, panel LED	3 dígitos, panel LED	3 dígitos, panel LED	3 dígitos, panel LED
Aumento	2X	2X	2X	2X
Adaptador	Placa Petri (Ø 60 mm o Ø90~150 mm); Petrifilm	Placa Petri (Ø 60 mm o Ø90~150 mm); Petrifilm	Placa Petri (Ø 60 mm o Ø90~150 mm); Petrifilm	Placa Petri (Ø 60 mm o Ø90~150 mm); Petrifilm
Almacenamiento	100 registros	100 registros	100 registros	100 registros
Función de operación	Promedio, Puesta a cero, Descuento	Promedio, Puesta a cero, Descuento	Promedio, Puesta a cero, Descuento	Promedio, Puesta a cero, Descuento
Iluminación	LED (ajustable)	LED (ajustable)	LED (ajustable)	LED (ajustable)
Sensibilidad a la presión	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Señal acústica de conteo	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Peso neto	5.6 Kg	5.6 Kg	5.6 Kg	5.6 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	35 x 30 x 37 cm	35 x 30 x 37 cm	35 x 30 x 37 cm	35 x 30 x 37 cm
Alimentación	DC12V, 0.8A	DC12V, 0.8A	DC12V, 0.8A	DC12V, 0.8A
Potencia máx.	10W	10W	10W	10W
Salida	USB	USB	USB	USB

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Recuento de bacterias totales
- Recuento de coliformes totales

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)