



Controlador de vacío Pilot 100

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Modo de evaporación automática

Pilot 100 detecta la presión de vapor y mantiene el vacío en el nivel óptimo para evitar la ebullición violenta. Inicie y retírese con tranquilidad.

Interfaz gráfica de usuario

Los procesos de Pilot 100 se pueden definir mediante su GUI fácil de usar. Con listas desplegables intuitivas y módulos de hasta 10 pasos, brinda al usuario total flexibilidad de control.

Alta compatibilidad

El controlador de vacío Pilot 100 se puede instalar con la mayoría de las fuentes de vacío, incluidas bombas de diafragma, bombas de pistón, bombas de paletas rotativas, etc.

Panel táctil

El panel táctil de Pilot 100 lee los toques a través de guantes de laboratorio gruesos, lo que hace el control fácil y cómodo.

Desmontable y control remoto

El panel de control de Pilot 100 se puede desmontar de su base de montaje magnética y se puede controlar de forma remota.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Certificación CE
 - Certificación UKCA
 - Protección IP 42 (frontal)
 - Certificación RoHS
-
- Control de vacío de laboratorio
 - Evaporación rotatoria
 - Concentración y destilación al vacío
 - Desgasificación al vacío

183100-01(02)	Pilot 100, controlador de vacío con adaptador AC100~240V, enchufe US (enchufe EU)
169410-11(22)	Chemker 410, bomba de vacío resistente a químicos, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
169610-11(22)	Chemker 610, bomba de vacío resistente a químicos, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
167200-38	Tubo de silicona, Ø 6 x 12 mm, 1 m
180300-68	Tubo de silicona, Ø 8 x 14 mm, 2 m

Especificaciones técnicas

Especificación	Pilot 100, controlador de vacío con adaptador AC100~240V, enchufe EU	Pilot 100, controlador de vacío con adaptador AC100~240V, enchufe US
Alimentación	DC24V, 1A	DC24V, 1A
Resolución	1 dígito	1 dígito
Indicación de presión	mbar, hPa, torr	mbar, hPa, torr
Pantalla	pantalla táctil de 7"	pantalla táctil de 7"
Rango de medición	1100 ~ 0 mbar abs.	1100 ~ 0 mbar abs.
Exactitud de medición	± 2 mbar (tras el ajuste, temp. constante)	± 2 mbar (tras el ajuste, temp. constante)
Rango de ajuste	1013 ~ 0 mbar	1013 ~ 0 mbar
Material de la carcasa	Plástico	Plástico
Válvula de venteo	Sí	Sí
Autolimpieza	Sí	Sí
Potencia	15 W	15 W
Conector de manguera	ID 8 ~ ID10	ID 8 ~ ID10
Seguridad	Protección contra sobrepresión, mensaje de error	Protección contra sobrepresión, mensaje de error
Dimensiones (L x An x Al)	21 x 20 x 18 cm	21 x 20 x 18 cm
Peso neto	2.2 Kg	2.2 Kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)