



## Sistema de filtración multirrama MultiVac 310 - MS - A

**Código:** N/D

**Marca:** Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Para gran número de muestras

MultiVac 310 / 610 - MS - A es un kit económico para filtración con gran número de muestras.

### Ahorra tiempo y espacio

La bomba de líquidos Alligator 200 deriva el filtrado directamente a desechos sin conectar botellas de desechos adicionales. Ahorra tiempo en tediosas labores de limpieza y más del 40% del espacio de mesada.

### Liviano y práctico

Este manifold fabricado en aluminio es autoclavable, liviano y económico.

### Incluye portafiltros magnéticos

El portafiltro magnético permite la operación con una sola mano y evita que la membrana se tuerza o se rompa.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Protección IP 64 (Alligator 200)
- Certificación RoHS (Alligator 200)

| Número de parte | Descripción |
|-----------------|-------------|
|-----------------|-------------|

| Número de parte | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180311-01(02)-A | El sistema de filtración al vacío MultiVac 310-MS-A incluye :<br>► Alligator 200, bomba de líquidos de diafragma<br>► MultiVac 310-MS, manifold de aluminio de 3 posiciones<br>► MF 3, portafiltro magnético de 300 ml (3 uds.)<br>► Manguera de silicona (2 uds.) |
| 200300-01       | MF 3, portafiltro magnético de 300 ml con kit de tapa (opcional)                                                                                                                                                                                                   |
| 200500-01       | MF 5, portafiltro magnético de 500 ml con kit de tapa (opcional)                                                                                                                                                                                                   |

## Especificaciones técnicas

| Especificación                                     | 47 mm · Sistema de filtración al vacío MultiVac 310-MS-A (180311-01-A) | 47 mm · Sistema de filtración al vacío MultiVac 310-MS-A (180311-02-A) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Datos de desempeño · Vacío máx.                    | 313 mbar abs.                                                          | 313 mbar abs.                                                          |
| Datos de desempeño · Caudal máx. de líquido        | 4.5 L/min                                                              | 4.5 L/min                                                              |
| Datos de desempeño · Nivel de ruido                | 60 dB                                                                  | 60 dB                                                                  |
| Datos de desempeño · Peso neto                     | 6.5 Kg                                                                 | 6.5 Kg                                                                 |
| Datos de desempeño · Dimensiones (L*An*Al)         | 75 x 19 x 30 cm                                                        | 75 x 19 x 30 cm                                                        |
| Datos eléctricos · Alimentación                    | DC24V, 1.8A                                                            | DC24V, 1.8A                                                            |
| Datos eléctricos · Potencia máx.                   | 44W                                                                    | 44W                                                                    |
| Datos eléctricos · Motor                           | Motor DC sin escobillas (BLDC)                                         | Motor DC sin escobillas (BLDC)                                         |
| Datos eléctricos · Seguridad                       | Protección contra sobrecarga                                           | Protección contra sobrecarga                                           |
| Otros datos · Número de ramas                      | 3                                                                      | 3                                                                      |
| Otros datos · Embudo                               | MF 3, 300 mL x 3                                                       | MF 3, 300 mL x 3                                                       |
| Otros datos · Diámetro del filtro                  | 47 mm                                                                  | 47 mm                                                                  |
| Otros datos · Material en contacto con el filtrado | PES, Aluminio, SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS                     | PES, Aluminio, SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS                     |

## Aplicaciones

- Ensayo de sólidos suspendidos para el monitoreo de agua
    - Ensayo microbiológico por la técnica de filtración por membrana
    - Filtración al vacío sin recolectar el filtrado

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)