



Sistema de filtración de múltiples ramas MultiVac 610 - MS - T

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para gran número de muestras

MultiVac 610-MS-T es un modelo económico para la filtración de grandes cantidades de muestras. Incluye bomba de vacío, manifold, botella de desecho y portafiltros magnéticos.

Diseño de aluminio liviano y práctico

Todas las partes del manifold están fabricadas en aluminio, que es liviano, económico y autoclavable. Cada componente se puede retirar fácilmente para su limpieza y autoclavado.

Incluye portafiltros magnético

El portafiltros magnético permite la operación con una sola mano y puede evitar que la membrana se tuerza o se rasgue.

Botella de vacío de PP de 4000 ml con drenaje

La gran capacidad de la botella de vacío de 4000 ml con drenaje ofrece la comodidad de recolectar y drenar la solución de desecho.

- Certificación CE
- Certificación CSA (Rocker 400)
- Protección IP 30 (Rocker 400)
- Certificación RoHS (Rocker 400)

Número de parte	Descripción
180611-11(22)-T	Sistema de filtración al vacío MultiVac 610-MS-T, el set completo incluye: ► Rocker 400, bomba de vacío sin aceite ► MultiVac 610-MS, manifold de aluminio de 6 posiciones ► MF 3, portafiltros magnético de 300 ml (6 uds.) ► Botella de vacío de PP de 4000 ml con drenaje ► Tubo de silicona (1m x 2 uds.)
200300-01	MF 3, portafiltro magnético de 300 ml con kit de tapa (opcional)
200500-01	MF 5, portafiltro magnético de 500 ml con kit de tapa (opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · Sistema de filtración al vacío MultiVac 610-MS-T (180611-22-T)	47 mm · Sistema de filtración al vacío MultiVac 610-MS-T (180611-11-T)
Especificaciones de la Rocker 400 · Potencia máx.	80W	100 W
Especificaciones de la Rocker 400 · Corriente máx.	0.4A	1.0 A
Especificaciones de la Rocker 400 · Vacío máx.	105 mbar abs.	99 mbar abs.
Especificaciones de la Rocker 400 · Caudal máx.	34 L/min	37 L/min
Especificaciones de la Rocker 400 · Regulador de vacío	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Cartucho filtrante	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Protección térmica	Sí	Sí
Especificaciones de la Rocker 400 · Velocidad de rotación del motor	1450 RPM	1750 RPM
Especificaciones de la Rocker 400 · Potencia en caballos de fuerza	1/6 HP	1/6 HP
Especificaciones de la Rocker 400 · Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Especificaciones de la Rocker 400 · Conector de manguera	ID8	ID8
Especificaciones del MultiVac 610-MS · Número de ramas	6	6
Especificaciones del MultiVac 610-MS · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Especificaciones del MultiVac 610-MS · Material en contacto con el filtrado	Aluminio	Aluminio

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Filtración para ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración para ensayo microbiológico
- Filtración general de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)