



Sistema de filtración al vacío SolarVac 1201 - MB - A

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para filtración microbiológica

SolarVac 1201 - MB - A, que incluye bomba de líquidos de diafragma Alligator 200, manifold rotatorio, mechero y membrana MCE, está diseñado para un gran número de muestras en ensayos microbiológicos.

Diseño rotatorio

Gire los embudos y agregue las muestras en la misma posición y evite la contaminación cruzada.

Ahorra tiempo y espacio

Alligator 200 es una bomba de líquidos que deriva el filtrado directamente al drenaje sin botellas adicionales. Ahorre 60% de espacio en el mesón y ahorre tiempo en tediosas tareas de limpieza.

Fácil seguimiento

Cada posición de embudo está claramente marcada con números, lo que hace que el seguimiento sea fácil y sin esfuerzo.

Durable y autoclavable

Las partes del manifold SolarVac en contacto con el fluido están fabricadas en SS316 y silicona, que es durable y autoclavable.

Válvula de control individual

Controle la alimentación de cada embudo de forma individual.

Número de parte	Descripción
1861201-02-A	SolarVac 1201 – MB – A, sistema de filtración al vacío, AC100-240V, enchufe EU
181200-02	Alligator 200, bomba de líquidos de diafragma con adaptador AC100-240V, enchufe EU
180100-01	Embudo de acero inoxidable, 100 mL
177100-00	Dragon 100, mechero tipo soplete
1861201-02	SolarVac 1201 – MB, manifold rotatorio de 12 posiciones con adaptador para embudo ROCKER SF, embudo SF de 100 mL x 12
1861201-01-A	SolarVac 1201 – MB – A, sistema de filtración al vacío, AC100-240V, enchufe US
181200-01	Alligator 200, bomba de líquidos de diafragma con adaptador AC100-240V, enchufe US

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · SolarVac 1201 – MB – A, sistema de filtración al vacío, AC100-240V, enchufe US	47 mm · SolarVac 1201 – MB – A, sistema de filtración al vacío, AC100-240V, enchufe EU
Datos de desempeño · Vacío máx.	313 mbar abs.	313 mbar abs.
Datos de desempeño · Caudal máx. de líquido	4.5 L/min	4.5 L/min
Datos de desempeño · Nivel de ruido	60 dB	60 dB
Datos de desempeño · Peso neto	21 Kg	21 Kg
Datos de desempeño · Dimensiones (L*An*Al)	77 x 45 x 20 cm	77 x 45 x 20 cm
Datos eléctricos · Alimentación	DC24V, 1.8A	DC24V, 1.8A
Datos eléctricos · Potencia máx.	44W	44W
Datos eléctricos · Motor	Motor DC sin escobillas (BLDC)	Motor DC sin escobillas (BLDC)
Datos eléctricos · Seguridad	Protección contra sobrecarga	Protección contra sobrecarga
Otros datos · Número de ramas	12	12
Otros datos · Embudo	Embudo de acero inoxidable F, 100 mL x 12	Embudo de acero inoxidable F, 100 mL x 12
Otros datos · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Otros datos · Material en contacto con el filtrado	SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS	SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)