



Sistema de filtración al vacío SolarVac 1201 - MB - T

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para filtración microbiológica

SolarVac 1201 - MB - T, que incluye bomba de vacío Rocker 400, manifold rotatorio, botella de desecho, mechero y membrana MCE, está diseñado para un gran número de muestras en ensayos microbiológicos.

Diseño rotatorio

Gire los embudos y agregue las muestras en la misma posición y evite la contaminación cruzada.

Botella de vacío de PP de 4000 mL con drenaje

La gran capacidad de la botella de vacío de 4000 mL con drenaje ofrece la comodidad de recolectar y drenar la solución de desecho.

Fácil seguimiento

Cada posición de embudo está claramente marcada con números, lo que hace que el seguimiento sea fácil y sin esfuerzo.

Durable y autoclavable

Las partes del manifold SolarVac en contacto con el fluido están fabricadas en SS316 y silicona, que es durable y autoclavable.

Válvula de control individual

Controle la alimentación de cada embudo de forma individual.

Número de parte	Descripción
1861201-11-T	SolarVac 1201 - MB - T, sistema de filtración al vacío, AC110V, 60Hz
1861201-02	SolarVac 1201 - MB, manifold rotatorio de 12 posiciones con adaptador para embudo ROCKER SF, embudo SF de 100 mL x 12
167400-11	Rocker 400, bomba de vacío, AC110V, 60Hz
177100-00	Dragon 100, mechero tipo soplete
1861201-22-T	SolarVac 1201 - MB - T, sistema de filtración al vacío, AC220V, 50Hz
167400-22	Rocker 400, bomba de vacío, AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · SolarVac 1201 - MB - T, sistema de filtración al vacío, AC110V, 60Hz	47 mm · SolarVac 1201 - MB - T, sistema de filtración al vacío, AC220V, 50Hz
DATOS GENERALES · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	37 L/min@60Hz ; 34 L/min@50Hz	37 L/min@60Hz ; 34 L/min@50Hz
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	52 dB	52 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	110V	220V
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	100W	80W
CAPACIDAD · Capacidad del embudo	Embudo de acero inoxidable SF 100 mL x 12	Embudo de acero inoxidable SF 100 mL x 12
CAPACIDAD · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
CAPACIDAD · Número de ramas	12	12
OTROS DATOS · Equipado con	Regulador de vacío, protección Prote™	Regulador de vacío, protección Prote™

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)