



Sistema de filtración al vacío SolarVac 601 – MB – A

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para filtración microbiológica

SolarVac 601 – MB – A, que incluye bomba de líquidos de diafragma Alligator 200, manifold rotatorio, mechero y membrana MCE, está diseñado para un gran número de muestras en ensayos microbiológicos.

Diseño rotatorio

Gire los embudos y agregue las muestras en la misma posición y evite la contaminación cruzada.

Ahorra tiempo y espacio

Alligator 200 es una bomba de líquidos que deriva el filtrado directamente al drenaje sin botellas adicionales. Ahorre 60% de espacio en el mesón y ahorre tiempo en tediosas tareas de limpieza.

Fácil seguimiento

Cada posición de embudo está claramente marcada con números, lo que hace que el seguimiento sea fácil y sin esfuerzo.

Durable y autoclavable

Las partes del manifold SolarVac en contacto con el fluido están fabricadas en SS316 y silicona, que es durable y autoclavable.

Válvula de control individual

Controle la alimentación de cada embudo de forma individual.

Número de producto	Descripción
186601-01/02-A	El sistema de filtración al vacío SolarVac 601 - MB - A incluye: * Alligator 200, bomba de líquidos de diafragma * SolarVac 600 - MB * Embudo de acero inoxidable SF, 100 mL *6uds. * Dragon 100, mechero tipo soplete * Membrana MCE, 47 mm, 0.45 µm, 100/PK * Tubo de silicona

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · Sistema de filtración al vacío SolarVac 601 - MB - A (186601-01-A)	47 mm · Sistema de filtración al vacío SolarVac 601 - MB - A (186601-02-A)
Datos de desempeño · Vacío máx.	313 mbar abs.	313 mbar abs.
Datos de desempeño · Caudal máx. de líquido	4.5 L/min	4.5 L/min
Datos de desempeño · Nivel de ruido	60 dB	60 dB
Datos de desempeño · Peso neto	13 Kg	13 Kg
Datos de desempeño · Dimensiones (L*An*Al)	76 x 34 x 20 cm	76 x 34 x 20 cm
Datos eléctricos · Alimentación	DC24V, 1.8A	DC24V, 1.8A
Datos eléctricos · Potencia máx.	44W	44W
Datos eléctricos · Motor	Motor DC sin escobillas (BLDC)	Motor DC sin escobillas (BLDC)
Datos eléctricos · Seguridad	Protección contra sobrecarga	Protección contra sobrecarga
Otros datos · Número de ramas	6	6
Otros datos · Embudo	Embudo de acero inoxidable SF, 100 mL x 6	Embudo de acero inoxidable SF, 100 mL x 6
Otros datos · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Otros datos · Material en contacto con el filtrado	SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS	SS316, FKM, PTFE, Silicona, PP, PPS

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)