



Sistema de filtración al vacío SolarVac 601 – MB – T

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Para filtración microbiológica

SolarVac 601 – MB – T, que incluye bomba de vacío Rocker 400, manifold rotatorio, botella de desecho, mechero y membrana MCE, está diseñado para un gran número de muestras en ensayos microbiológicos.

Diseño rotatorio

Gire los embudos y agregue las muestras en la misma posición y evite la contaminación cruzada.

Botella de vacío de PP de 4000 mL con drenaje

La gran capacidad de la botella de vacío de 4000 mL con drenaje ofrece la comodidad de recolectar y drenar la solución de desecho.

Fácil seguimiento

Cada posición de embudo está claramente marcada con números, lo que hace que el seguimiento sea fácil y sin esfuerzo.

Durable y autoclavable

Las partes del manifold SolarVac en contacto con el fluido están fabricadas en SS316 y silicona, que es durable y autoclavable.

Válvula de control individual

Controle la alimentación de cada embudo de forma individual.

Número de producto	Descripción
186601-11/22-T	El sistema de filtración al vacío SolarVac 601 - MB - T incluye: * Rocker 400, bomba de vacío sin aceite * SolarVac 600 - MB * Embudo de acero inoxidable SF, 100 mL *6uds. * Botella de vacío de PP con drenaje, 4000 mL * Dragon 100, mechero tipo soplete * Membrana MCE, 47 mm, 0.45 µm, 100/PK * Tubo de silicona (2 uds.)

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · Sistema de filtración al vacío SolarVac 601 - MB - T (186601-11-T)	47 mm · Sistema de filtración al vacío SolarVac 601 - MB - T (186601-22-T)
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Potencia máx.	100W	80W
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Caudal máx. de líquido	37 L/min @ 60Hz	37 L/min @ 50Hz
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Regulador de vacío	Sí	Sí
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Número de ramas	6	6
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Capacidad del embudo	100 ml	100 ml
Sistema de filtración SolarVac 601 - MB - T · Conector de manguera	ID8	ID8

Aplicaciones

- Ensayo microbiológico
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)