



Sistema de filtración para solventes Rocker 300C – VF 12

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Rocker 300C son accionadas por un diafragma que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Resistente a químicos

Las Rocker 300C son resistentes en distintos grados a una amplia gama de químicos y solventes.

Filtración en un solo paso

Filtre y almacene directamente en todas las botellas GL45 para evitar trasvasijos repetitivos y contaminación cruzada.

Hoop Soporte

Equipado con el soporte Hoop antiderrame Rocker, que mantiene las botellas en su lugar y hace el laboratorio más seguro.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Protección IP 30 (Rocker 300C)
- Certificación RoHS (Rocker 300C)

Número de parte	Descripción
-----------------	-------------

Número de parte	Descripción
189302-11(22)	Rocker 300C - VF 12, el sistema de purificación de solventes incluye: ► Rocker 300C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE ► VF 12, set de filtración de vidrio ► Manguera de silicona
189300-11(22)	Rocker 300C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
167200-12	VF 12, set de filtración de vidrio
167120-31	Portafiltros de vidrio, 300 mL
197000-59	Botella de almacenamiento de vidrio, 1000 mL

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · Rocker 300C - VF 12, el sistema de purificación de solventes (189302-22)	47 mm · Rocker 300C - VF 12, el sistema de purificación de solventes (189302-11)
Rocker 300C: · Potencia máx.	60W	65W
Rocker 300C: · Corriente máx.	0.3A	0.7A
Rocker 300C: · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Rocker 300C: · Caudal máx.	20 L/min	23 L/min
Rocker 300C: · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Rocker 300C: · Conector de manguera	ID8	ID8
Rocker 300C: · Trampa de humedad	Sí	Sí
Rocker 300C: · Regulador de vacío	Sí	Sí
Rocker 300C: · Protección térmica	Sí	Sí
Aparato de filtración VF 12 · Material · Embudo	Vidrio borosilicato	Vidrio borosilicato
Aparato de filtración VF 12 · Material · Base de soporte	vidrio borosilicato	vidrio borosilicato
Aparato de filtración VF 12 · Material · Soporte de membrana	vidrio sinterizado	vidrio sinterizado
Aparato de filtración VF 12 · Material · Abrazadera	aluminio	aluminio
Aparato de filtración VF 12 · Material · Tapón	Caucho de silicona (N°8)	Caucho de silicona (N°8)
Aparato de filtración VF 12 · Material · Adaptador de filtración	PP	PP
Aparato de filtración VF 12 · Material · Botella de almacenamiento	Vidrio borosilicato	Vidrio borosilicato
Aparato de filtración VF 12 · Especificaciones · Capacidad del embudo	300 ml	300 ml

Especificación	47 mm · Rocker 300C - VF 12, el sistema de purificación de solventes (189302-22)	47 mm · Rocker 300C - VF 12, el sistema de purificación de solventes (189302-11)
Aparato de filtración VF 12 · Especificaciones · Capacidad de la botella de almacenamiento	1000 ml	1000 ml
Aparato de filtración VF 12 · Especificaciones · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
Aparato de filtración VF 12 · Especificaciones · Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)	ID8 (5/16 pulgada)

Aplicaciones

- Purificación de solventes
- Purificación de fase móvil para HPLC
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)