

Sistema de filtración Lafil 300 – LF 30

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Compacto y seguro

El sistema de filtración Lafil 300 integra la fuente de vacío y todos los demás accesorios de filtración en un solo sistema. Ahorre un 50% de espacio en el mesón y trabaje con seguridad gracias a su plataforma tipo cerco, a prueba de volcamientos y derrames.

Sin abrazaderas, con cierre giratorio

Las botellas LF 10 están equipadas con portafiltros que pueden montarse con el revolucionario cierre giratorio y sin ninguna abrazadera.

Protección contra desbordamiento

La botella de desecho de PC incluye una protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando está llena.

Autoclavable e irrompible

La botella de desecho y el portafiltro están fabricados en plásticos de ingeniería y acero inoxidable SS316, que son irrompibles, resistentes al calor y autoclavables.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte del producto	Producto
197301-11(22)	Lafil 300 – LF 30, sistema de filtración al vacío, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
197300-11(22)	Lafil 300, bomba de vacío, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
197010-30	LF 30, set de filtración PES de 47mm

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · Lafil 300 - LF 30, sistema de filtración al vacío, AC220V, 50Hz	47 mm · Lafil 300 - LF 30, sistema de filtración al vacío, AC110V, 60Hz
DATOS GENERALES · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	220V	110V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	60W	65W
DATOS ELÉCTRICOS · Corriente máx.	0.3A	0.7A
DATOS ELÉCTRICOS · Funciones de seguridad	Protección contra desbordamiento Prote™	Protección contra desbordamiento Prote™
CAPACIDAD · Capacidad del embudo	300 mL	300 mL
CAPACIDAD · Capacidad de botella/matraz	1200 mL	1200 mL
CAPACIDAD · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
OTROS DATOS · Peso neto	5.9 Kg	5.9 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	34 x 24 x 30 cm	34 x 24 x 30 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Regulador de vacío Tapa del embudo	Regulador de vacío Tapa del embudo

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Detección microbiana

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)