

Sistema de filtración Lafil 400 – SF 10

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Compacto y seguro

El sistema de filtración Lafil 400 integra la fuente de vacío y todos los demás accesorios de filtración en un solo sistema. Ahorre un 50% de espacio en el mesón y trabaje con seguridad gracias a su plataforma tipo cerco, a prueba de volcamientos y derrames.

Sin abrazaderas, con cierre giratorio

Las botellas SF 10 están equipadas con portafiltros que pueden montarse con el revolucionario cierre giratorio y sin ninguna abrazadera.

Protección contra desbordamiento

La botella de desecho de PC incluye una protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando está llena.

Autoclavable e irrompible

La botella de desecho y el portafiltro están fabricados en plásticos de ingeniería y acero inoxidable SS316, que son irrompibles, resistentes al calor y autoclavables.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte del producto	Producto
197402-11	Lafil 400 – SF 10, sistema de filtración al vacío, AC110V, 60Hz
197402-22	Lafil 400 – SF 10, sistema de filtración al vacío, AC220V, 50Hz
197400-11	Lafil 400, bomba de vacío, AC110V, 60Hz
197400-22	Lafil 400, bomba de vacío, AC220V, 50Hz
197010-32	SF 10, set de filtración de acero inoxidable de 47mm

Especificaciones técnicas

Especificación	47 mm · Lafil 400 – SF 10, sistema de filtración al vacío, AC110V, 60Hz	47 mm · Lafil 400 – SF 10, sistema de filtración al vacío, AC220V, 50Hz
DATOS GENERALES · Vacío máx.	25 mbar abs.	25 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	52 dB	52 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	110V	220V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
CAPACIDAD · Capacidad del embudo	100 mL	100 mL
CAPACIDAD · Capacidad de botella/matraz	1200 mL	1200 mL
CAPACIDAD · Diámetro del filtro	47 mm	47 mm
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	34 x 24 x 30 cm	34 x 24 x 30 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Regulador de vacío Protección contra desbordamiento	Regulador de vacío Protección contra desbordamiento

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Detección microbiana
- Ensayo de sólidos suspendidos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)