



## Sistema de filtración Rocker 300 - LF 30

**Código:** N/D

**Marca:** Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Rocker son accionadas por un pistón que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

### Sin abrazaderas, con cierre giratorio

Las botellas LF 30 están equipadas con portafiltros LF que pueden montarse con el revolucionario cierre giratorio y totalmente sin abrazaderas.

### Protección contra desbordamiento

La botella de desecho incluye una protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando la botella de desecho está llena.

### Soporte Hoop

Equipado con el soporte de botellas Hoop de Rocker. Antiderrame y sin preocupaciones, mejora la seguridad del laboratorio.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA (Rocker 300)
- Protección IP30 (Rocker 300)
- Certificación RoHS (Rocker 300)

| Número de parte del producto                           | Producto                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167305-11<br>(110V, 60Hz)<br>167305-22<br>(220V, 50Hz) | Rocker 300 - LF 30 - SS, sistema de filtración al vacío, el set completo incluye:<br>* Rocker 300, bomba de vacío sin aceite<br>* LF 30, set de filtración<br>* Manguera de silicona (1m) |
| 197010-30                                              | LF 30 set de filtración PES de 47mm                                                                                                                                                       |

## Especificaciones técnicas

| Especificación                   | Rocker 300 - LF 30 - SS, sistema de filtración al vacío (167305-11) | Rocker 300 - LF 30 - SS, sistema de filtración al vacío (167305-22) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Potencia máx.                    | 65W                                                                 | 60W                                                                 |
| Vacío máx.                       | 99 mbar abs.                                                        | 99 mbar abs.                                                        |
| Caudal máx.                      | 23 L/min                                                            | 20 L/min                                                            |
| Nivel de ruido                   | 50 dB                                                               | 50 dB                                                               |
| Conector de manguera             | ID8 (5/16 pulgada)                                                  | ID8 (5/16 pulgada)                                                  |
| Regulador de vacío               | Sí                                                                  | Sí                                                                  |
| Protección contra desbordamiento | Sí                                                                  | Sí                                                                  |
| Protección térmica               | Sí                                                                  | Sí                                                                  |

## Aplicaciones

- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

## Componentes y Accesorios

### Contenido incluido

Incluye discos de fibra de vidrio (47 mm, 1 µm).

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)