



Sistema de filtración Rocker 300 - LF 30 - SS

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Rocker son accionadas por un pistón que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Sin abrazaderas, con cierre giratorio

Las botellas LF 30 están equipadas con portafiltros LF que pueden montarse con el revolucionario cierre giratorio y totalmente sin abrazaderas.

Protección contra desbordamiento

La botella de desecho incluye una protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando la botella de desecho está llena.

Soporte Hoop

Equipado con el soporte de botellas Hoop de Rocker. Antiderrame y sin preocupaciones, mejora la seguridad del laboratorio.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA (Rocker 300)
- Protección IP30 (Rocker 300)
- Certificación RoHS (Rocker 300)

Número de parte del producto	Producto
167307-11 (110V, 60Hz) 167307-22 (220V, 50Hz)	Rocker 300 - LF 30 - SS, sistema de filtración al vacío, el set completo incluye : * Rocker 300, bomba de vacío sin aceite * LF 30, set de filtración * Filtro de fibra de vidrio, 47mm, 1µm , 100/PK * Manguera de silicona (1m)
197010-30	LF 30 set de filtración PES de 47mm

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 300 - LF 30 - SS, sistema de filtración al vacío (167307-11)	Rocker 300 - LF 30 - SS, sistema de filtración al vacío (167307-22)
Potencia máx.	65W	60W
Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Caudal máx.	23 L/min	20 L/min
Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Conector de manguera	ID8	ID8
Regulador de vacío	Sí	Sí
Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)