

Sistema de filtración Rocker 300 - LF 31

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sin contaminación del aire, libre de mantenimiento

Las bombas de la serie Rocker son accionadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios periódicos de aceite ni mantenimiento, y sin contaminación por aceite.

El diseño patentado de cierre giratorio

El portafiltro puede conectarse a la botella de desecho mediante la conexión patentada de cierre giratorio, lo que permite una instalación rápida y estable sin abrazadera.

Protección contra desbordamiento

La botella de desecho del Rocker 300 - LF 31 incluye una protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando la botella de desecho está llena.

- - Certificación CE (Rocker 300)
 - Certificación CSA (Rocker 300)
 - Protección IP30 (Rocker 300)
 - Certificación RoHS (Rocker 300)

Número de parte	Producto
167308-11(22)	Rocker 300 - LF 31, sistema de filtración al vacío, el set completo incluye : * Rocker 300, bomba de vacío sin aceite * LF 31, set de filtración * Manguera de silicona (1m)
197010-31	LF 31, set de filtración PES de 47 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 300 - LF 31, sistema de filtración al vacío (167308-11)	Rocker 300 - LF 31, sistema de filtración al vacío (167308-22)
----------------	--	--

Especificación	Rocker 300 - LF 31, sistema de filtración al vacío (167308-11)	Rocker 300 - LF 31, sistema de filtración al vacío (167308-22)
Bomba Rocker 300 · Potencia máx.	65W	60W
Bomba Rocker 300 · Corriente máx.	0.7A	0.3A
Bomba Rocker 300 · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Bomba Rocker 300 · Caudal máx.	23 L/min	20 L/min
Bomba Rocker 300 · Velocidad de rotación del motor	1750 RPM	1450 RPM
Bomba Rocker 300 · Potencia del motor	1/8 HP	1/8 HP
Bomba Rocker 300 · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Bomba Rocker 300 · Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)	ID8 (5/16 pulgada)
Bomba Rocker 300 · Regulador de vacío	Sí	Sí
Bomba Rocker 300 · Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Bomba Rocker 300 · Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

Rocker 300 - LF 31 es ideal para la filtración al vacío general en laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)