

Sistema de filtración Rocker 300 – MF 31

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Rocker son accionadas por un pistón que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Sin abrazaderas, con imán

Las botellas MF 31 están equipadas con portafiltros magnéticos MF patentados. Su fuerte sello magnético permite operar con una sola mano y sin abrazaderas.

Drenaje directo

MF 31 puede drenar el filtrado directamente sin desmontaje.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA (Rocker 300)
- Protección IP30 (Rocker 300)
- Certificación RoHS (Rocker 300)

Número de parte del producto	Producto
167311-11 167311-22	Rocker 300 – MF 31, sistema de filtración al vacío, el set completo incluye: * Rocker 300, bomba de vacío * MF 31, set de filtración * Manguera de silicona (1m)

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 300 – MF 31, sistema de filtración al vacío (167311-11)	Rocker 300 – MF 31, sistema de filtración al vacío (167311-22)
Bomba Rocker 300 · Potencia máx.	65W	60W

Especificación	Rocker 300 - MF 31, sistema de filtración al vacío (167311-11)	Rocker 300 - MF 31, sistema de filtración al vacío (167311-22)
Bomba Rocker 300 · Corriente máx.	0.7A	0.3A
Bomba Rocker 300 · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Bomba Rocker 300 · Caudal máx.	23 L/min	20 L/min
Bomba Rocker 300 · Velocidad de rotación del motor	1750 RPM	1450 RPM
Bomba Rocker 300 · Potencia del motor	1/8 HP	1/8 HP
Bomba Rocker 300 · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Bomba Rocker 300 · Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)	ID8 (5/16 pulgada)
Bomba Rocker 300 · Regulador de vacío	Sí	Sí
Bomba Rocker 300 · Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Bomba Rocker 300 · Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)