



Sistema de filtración Rocker 300-SF 10

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Sin contaminación del aire, libre de mantenimiento

Las bombas de vacío Rocker 300 son accionadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios periódicos de aceite ni mantenimiento, y sin contaminación por aceite.

Protección contra desbordamiento

Tanto la Rocker 300 como la botella de desecho incluyen una protección contra desbordamiento integrada que evita que el filtrado se desborde cuando la botella está llena.

Autoclavable e irrompible

La botella de desecho y el portafiltro están fabricados en plásticos de ingeniería o acero inoxidable SS316, que son irrompibles, resistentes a altas temperaturas y autoclavables.

Soporte Hoop

Equipado con el soporte de botellas Hoop de Rocker. Antiderrame y sin preocupaciones, mejora la seguridad del laboratorio.

- Certificación CE (Rocker 300)
- Certificación CSA (Rocker 300)
- Protección IP30 (Rocker 300)
- Certificación RoHS (Rocker 300)

Número de parte	Descripción
167306-11 □ 110V, 60Hz□	Rocker 300 - SF 10, sistema de filtración al vacío, el set completo incluye : * Rocker 300, bomba de vacío sin aceite * SF 10, set de filtración de acero inoxidable * Dragon 100, mechero tipo soplete * Membrana MCE, 47 mm, 0.45 µm, 100/PK * Manguera de silicona (1 m)
167306-22 □ 220V, 50Hz □	
197010-32	SF10, set de filtración de acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 300 - SF 10, sistema de filtración al vacío (167306-11)	Rocker 300 - SF 10, sistema de filtración al vacío (167306-22)
Potencia máx.	65W	60W
Corriente máx.	0.7A	0.3A
Vacío máx.	99 mbar	No publicado
Caudal máx.	23 L/min	20 L/min
Velocidad de rotación del motor	1750 RPM	1450 RPM
Potencia del motor	1/8 HP	1/8 HP
Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)	ID8 (5/16 pulgada)
Peso neto	4.1 Kg	4.1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	26.8 x 13.5 x 20.4 cm	26.8 x 13.5 x 20.4 cm
Regulador de vacío	Sí	Sí
Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

Rocker 300 - SF 10 es ideal para filtraciones que requieren esterilización, como la detección microbiana.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)