



Bomba de vacío resistente a químicos Chemker 300

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Resistencia química superior

Todas las partes en contacto con el fluido de las bombas Chemker están fabricadas en PTFE y FFKM, lo que las hace resistentes a la mayoría de los gases corrosivos.

Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Chemker son accionadas por un diafragma que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Más silencioso y estable

Transmisión accionada por motor y ensamblaje antivibración, lo que hace que las bombas Chemker sean mucho más silenciosas y estables.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas Chemker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
169300-11	Chemker 300, bomba de vacío resistente a químicos AC110V, 60Hz
169300-22	Chemker 300, bomba de vacío resistente a químicos AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Chemker 300, bomba de vacío resistente a químicos AC110V, 60Hz	Chemker 300, bomba de vacío resistente a químicos AC220V, 50Hz
Potencia máx.	70W	60W
Corriente máx.	0.8A	0.32A
Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Caudal máx.	20 L/min	18 L/min
Nivel de ruido	50 dB	52 dB
Conector de manguera	ID8	ID8
Peso neto	5.0 Kg	5.0 Kg
Dimensiones (L*An*Al)	20 x 11 x 21 cm	20 x 11 x 21 cm

Aplicaciones

- Purificación de solventes

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Extracción en fase sólida (SPE)
- Electroforesis en gel
- Filtración al vacío

Publicación	Autor	Método aplicado
Iron (III) doped titanium dioxide coated dimensionally stable graphite anode electrode for electro-chemical treatment of domestic wastewater	I.W. Mwangi et al.	Circulación de agua del ánodo
Wrinkling on Stimuli-Responsive Functional Polymer Surfaces as a Promising Strategy for the Preparation of Effective Antibacterial/Antibiofouling Surfaces	Carmen M. González-Henríquez et al.	Deposición de mezcla de reacción
Silylated oligomeric poly(ether-azomethine)s from monomers containing biphenyl moieties: synthesis and characterization	Alain Tundidor-Camba et al.	Deposición de polímero disuelto

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)