



Bomba de vacío resistente a químicos Chemker 611

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Resistencia química superior

Todas las partes en contacto con el fluido de las bombas Chemker están fabricadas en PTFE y FFKM, lo que las hace resistentes a la mayoría de los gases corrosivos.

Arranque contra vacío

Las bombas de la serie Chemker 600, diseñadas para arrancar contra vacío, son ideales para diversos tipos de instrumentos de laboratorio que necesitan detener y volver a arrancar la bomba repetidamente durante el proceso de operación.

Sin aceite y sin mantenimiento

Las bombas Chemker son accionadas por un diafragma que no necesita lubricante, lo que las hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Más silencioso y estable

Transmisión accionada por motor y ensamblaje antivibración, lo que hace que las bombas Chemker sean mucho más silenciosas y estables.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas Chemker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
169611-11	Chemker 611, bomba de vacío resistente a químicos AC110V, 60Hz
169611-22	Chemker 611, bomba de vacío resistente a químicos AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Chemker 611, bomba de vacío resistente a químicos AC110V, 60Hz	Chemker 611, bomba de vacío resistente a químicos AC220V, 50Hz
Potencia máx.	220 W	220 W
Corriente máx.	2 A	1.2 A
Vacío máx.	7 mbar abs.	7 mbar abs.
Caudal máx.	34 L/min	30 L/min
Nivel de ruido	60 dB	60 dB
Conector de manguera	ID10	ID10
Peso neto	13.7 Kg	13.7 Kg
Dimensiones (L*An*Al)	35 x 20 x 24 cm	35 x 20 x 24 cm

Aplicaciones

- Evaporación rotatoria
- Concentración
- Secado al vacío / estufa / eliminación de espuma
- Purificación de solventes
- Filtración al vacío

Publicación	Autor	Método aplicado
Iron (III) doped titanium dioxide coated dimensionally stable graphite anode electrode for electro-chemical treatment of domestic wastewater	I.W. Mwangi et al.	Circulación de agua del ánodo
Wrinkling on Stimuli-Responsive Functional Polymer Surfaces as a Promising Strategy for the Preparation of Effective Antibacterial/Antibiofouling Surfaces	Carmen M. González-Henríquez et al.	Deposición de mezcla de reacción
Silylated oligomeric poly(ether-azomethine)s from monomers containing biphenyl moieties: synthesis and characterization	Alain Tundidor-Camba et al.	Deposición de polímero disuelto

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)