



Bomba de vacío sin aceite Lafil 300

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Operación compacta y segura

La bomba de vacío Lafil 300 es una unidad de filtración única que combina la fuente de vacío con material de filtración opcional.

Su diseño compacto permite ahorrar mucho más espacio en el mesón que los equipos tradicionales.

Con un diseño de plataforma tipo cerco, puede evitar que la botella de desecho se vuelque por descuido del usuario.

Sin contaminación del aire, libre de mantenimiento

Las bombas Lafil 300 son accionadas por pistón, sin necesidad de lubricante, cambios periódicos de aceite ni mantenimiento, y sin contaminación por aceite.

Dispositivo de protección térmica

Cada motor de las bombas de la serie Lafil tiene un dispositivo de protección térmica integrado que apaga la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y la vuelve a poner en funcionamiento cuando la temperatura baja.

- ◦ Certificación CE

Número de parte del producto	Producto
197300-11	Lafil 300, bomba de vacío AC110V, 60Hz
197300-22	Lafil 300, bomba de vacío AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 300, bomba de vacío AC110V, 60Hz	Lafil 300, bomba de vacío AC220V, 50Hz
DATOS GENERALES · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	110V	220V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	65W	60W
DATOS ELÉCTRICOS · Corriente máx.	0.7A	0.3A
OTROS DATOS · Peso neto	5.9 Kg	5.9 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	34 x 24 x 30 cm	34 x 24 x 30 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Regulador de vacío	Regulador de vacío

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Detección microbiana
- Ensayo de sólidos suspendidos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)