



Bomba de vacío recubierta de PTFE Lafil 300C

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Buena resistencia química

La cámara de diafragma de la Lafil 300C, recubierta de PTFE, ofrece buena resistencia a una amplia gama de gases corrosivos, excepto ácidos y álcalis fuertes.

Operación compacta y segura

La bomba de vacío serie Lafil 300C es una unidad de filtración única que combina la fuente de vacío con material de filtración opcional. Su diseño compacto ahorra mucho más espacio en el mesón que los equipos tradicionales. Con un diseño de plataforma tipo cerco, evita que la botella de desechos se vuelque por descuido del usuario.

Sin contaminación del aire, libre de mantenimiento

La bomba de vacío Lafil 300C es accionada por diafragma, sin necesidad de lubricante, cambios periódicos de aceite ni mantenimiento; sin contaminación por aceite.

Dispositivo de protección térmica

El motor de las bombas serie Lafil 300C tiene un dispositivo de protección térmica integrado que apaga la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanuda el funcionamiento cuando la temperatura baja.

- Certificación CE

Número de parte del producto	Producto
197330-11	Lafil 300C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC110V, 60Hz
197330-22	Lafil 300C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 300C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC110V, 60Hz	Lafil 300C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC220V, 50Hz
DATOS GENERALES · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	110V	220V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	65W	60W
DATOS ELÉCTRICOS · Corriente máx.	0.7A	0.3A
OTROS DATOS · Peso neto	5.9 Kg	5.9 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	34 x 24 x 30 cm	34 x 24 x 30 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Regulador de vacío	Regulador de vacío

Aplicaciones

- Purificación de solventes
- Extracción en fase sólida (SPE)
- Filtración al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)