



Bomba de vacío recubierta de PTFE Rocker 410C

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Resistencia química moderada

La cámara de diafragma de la bomba de vacío Rocker 410C, recubierta de PTFE, ofrece buena resistencia a una amplia gama de gases corrosivos, excepto ácidos y álcalis fuertes.

Sin contaminación del aire, libre de mantenimiento

La bomba de vacío Rocker 410C es accionada por diafragma, sin necesidad de lubricante, cambios periódicos de aceite ni mantenimiento; sin contaminación por aceite.

Silenciosa y de baja vibración

La técnica del mecanismo y los ensambles antivibración de calidad hacen que las bombas funcionen con el menor ruido y de forma estable.

Dispositivo de protección térmica

Cada motor de las bombas serie Rocker 410C tiene un dispositivo de protección térmica integrado que apaga la bomba automáticamente cuando se sobrecalienta y luego reanuda el funcionamiento cuando la temperatura baja.

- Certificación CE
- Protección IP 30
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
189410-11	Rocker 410C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC110V, 60Hz
189410-22	Rocker 410C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 410C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC110V, 60Hz	Rocker 410C, bomba de vacío resistente a químicos recubierta de PTFE AC220V, 50Hz
Potencia máx.	100W	80W
Corriente máx.	1.0A	0.4A
Vacío máx.	25 mbar abs.	25 mbar abs.
Caudal máx.	23 L/min	23 L/min
Velocidad de rotación del motor	1750 RPM	1750 RPM
Potencia en caballos de fuerza	1/6 HP	1/6 HP
Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Conector de manguera	ID8 (5/16 pulgada)	ID8 (5/16 pulgada)
Peso neto	5.7 Kg	5.7 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	31 x 13.5 x 20.4 cm	31 x 13.5 x 20.4 cm
Regulador de vacío	Sí	Sí
Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

- Purificación de solventes
- Extracción en fase sólida (SPE)
- Filtración al vacío

Publicación	Autor	Método aplicado
Structural and Physicochemical Characterization of Extracted Proteins Fractions from Chickpea (Cicer arietinum L.) as a Potential Food Ingredient to Replace Ovalbumin in Foams and Emulsions	Daniela Soto-Madrid et al.	Filtración del sobrenadante para eliminar restos de harina
Solvent polarity mediates phytochemical yield and antioxidant capacity of Isatis tinctoria	Abdul Wakeel et al.	Secado al vacío

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)