



## Bomba de vacío de paletas rotativas Tanker 230

**Código:** N/D

**Marca:** Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Alto vacío, alto caudal

Las bombas Tanker son de alto caudal y alto vacío, accionadas por paletas rotativas, y pueden alcanzar hasta 10-1 torr. Adecuadas para experimentos que requieren caudal y capacidad de vacío de medios a altos.

### Silenciosa y de baja vibración

Las bombas Tanker se caracterizan por un bajo nivel de ruido, baja vibración y una larga vida útil.

### Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas Tanker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE

| Número de parte del producto | Producto                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 187230-11                    | Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC110V, 60Hz |
| 187230-22                    | Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC220V, 50Hz |

## Especificaciones técnicas

| Especificación | Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC110V, 60Hz | Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC220V, 50Hz |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Potencia máx.  | 375W                                                         | 375W                                                         |

| Especificación        | Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC110V, 60Hz | Tanker 215, bomba de vacío de paletas rotativas AC220V, 50Hz |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Corriente máx.        | 6.5A                                                         | 3A                                                           |
| Vacío máx.            | $5 \times 10^{-2}$ Torr                                      | $5 \times 10^{-2}$ Torr                                      |
| Caudal máx.           | 85 L/min                                                     | 70 L/min                                                     |
| Conector de manguera  | ID10                                                         | ID10                                                         |
| Nivel de ruido        | 52 dB                                                        | 52 dB                                                        |
| Peso neto             | 14 Kg                                                        | 14 Kg                                                        |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 34 x 13 x 38 cm                                              | 34 x 13 x 38 cm                                              |

## Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Secado al vacío / estufa / desgasificación
- Diversas aplicaciones de vacío

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)