




Bloque para baño seco


Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle



179300-05



179300-01



179300-06



179300-02



179300-07



179300-03



179300-10

Número de parte	Descripción
179300-01	Módulo de bloque, 6.4 mm de diámetro, 0.2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17 mm)
179300-02	Módulo de bloque, 8.2 mm de diámetro, 0.5 ml, 20 pocillos (profundidad: 25 mm)

Número de parte	Descripción
179300-03	Módulo de bloque, 10.2 mm de diámetro, 1.5 ml (o 2.0ml), 20 pocillos (profundidad: 33mm)
179300-05	Módulo de bloque, 13 mm de diámetro , 20 pocillos (profundidad: 36 mm)
179300-06	Módulo de bloque, 20 mm de diámetro , 12 pocillos (profundidad: 45 mm)
179300-07	Módulo de bloque, 25 mm de diámetro , 6 pocillos (profundidad: 45 mm)
179300-10	Módulo de bloque, 17 mm de diámetro, para tubo de centrifuga de 15 ml,12 pocillos (profundidad: 45 mm)

Especificaciones técnicas

Especificación	Módulo de bloque, 10.2 mm de diámetro, 1.5 ml (o 2.0ml), 20 pocillos (profundidad: 33mm)	Módulo de bloque, 13 mm de diámetro , 20 pocillos (profundidad: 36 mm)	Módulo de bloque, 17 mm de diámetro, para tubo de centrifuga de 15 ml,12 pocillos (profundidad: 45 mm)	Módulo de bloque, 20 mm de diámetro , 12 pocillos (profundidad: 45 mm)	Módulo de bloque, 25 mm de diámetro , 6 pocillos (profundidad: 45 mm)	Módulo de bloque, 6.4 mm de diámetro, 0.2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17 mm)	Módulo de bloque, 8.2 mm de diámetro, 0.5 ml, 20 pocillos (profundidad: 25 mm)
Descripción del bloque	Módulo de bloque, 10.2 mm de diámetro, 1.5 ml (o 2.0ml), 20 pocillos (profundidad: 33mm)	Módulo de bloque, 13 mm de diámetro , 20 pocillos (profundidad: 36 mm)	Módulo de bloque, 17 mm de diámetro, para tubo de centrifuga de 15 ml,12 pocillos (profundidad: 45 mm)	Módulo de bloque, 20 mm de diámetro , 12 pocillos (profundidad: 45 mm)	Módulo de bloque, 25 mm de diámetro , 6 pocillos (profundidad: 45 mm)	Módulo de bloque, 6.4 mm de diámetro, 0.2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17 mm)	Módulo de bloque, 8.2 mm de diámetro, 0.5 ml, 20 pocillos (profundidad: 25 mm)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)