



Baño seco Sahara 310

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo multifunción

El tanque de calentamiento de la Sahara 310 está fabricado en aluminio de una sola pieza con recubrimiento de PTFE, lo que permite usarlo como:

- (1) Baño seco: bloques, perlas Armor
- (2) Baño de agua

Programa fácil de usar

La memoria integrada puede almacenar hasta 3 programas de calentamiento definidos por el usuario. El temporizador puede configurarse en modo infinito o hasta 99:59 (HH:MM).

Temporizador programable y alarma sonora

El baño seco Sahara deja de calentar automáticamente con una alarma sonora una vez completado el programa.

Diversos bloques calefactores opcionales

Diversas opciones de bloques calefactores.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

- Experimentos de biología molecular

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Experimentos de bioquímica
- Baño de perlas / baño de agua

Número de parte	Descripción
179310-11(22)	Baño seco Sahara 310 (sin bloque), AC110V, 60Hz (220V,50Hz)
179300-00	Perlas Armor (capacidad de 1 bloque)

Número de parte	Descripción
179300-01	Módulo de bloque, 0.2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17mm)
179300-02	Módulo de bloque, 0.5 ml, 20 pocillos (profundidad: 25mm)
179300-03	Módulo de bloque, 1.5 ml (o 2.0ml), 20 pocillos (profundidad: 33mm)
179300-05	Módulo de bloque, 13 mm de diámetro, 20 pocillos (profundidad: 36mm)
179300-06	Módulo de bloque, 20 mm de diámetro, 12 pocillos (profundidad: 45mm)
179300-07	Módulo de bloque, 25 mm de diámetro, 6 pocillos (profundidad: 45mm)
179300-10	Módulo de bloque, para tubo de centrífuga de 15 ml, 12 pocillos (profundidad: 45mm)

Especificaciones técnicas

Especificación	Baño seco Sahara 310 (sin bloque), 220V,50Hz	Baño seco Sahara 310 (sin bloque), AC110V, 60Hz
Capacidad	1 bloque	1 bloque
Pantalla	OLED	OLED
Rango de temp.	T.A. + 5 ~ 150°C	T.A. + 5 ~ 150°C
Resolución	0.1°C	0.1°C
Exactitud de temp.	± 0.2°C (@ 37°C)	± 0.2°C (@ 37°C)
Homogeneidad de temp.	± 0.2°C (@ 37°C)	± 0.2°C (@ 37°C)
Temporizador	(1) Temporizador de cuenta regresiva: 00:01~99:59 (HH:MM); (2) Contador: 00:00 (HH:MM)	(1) Temporizador de cuenta regresiva: 00:01~99:59 (HH:MM); (2) Contador: 00:00 (HH:MM)
Material de la carcasa	acero inoxidable	acero inoxidable
Potencia	120W	120W
Seguridad	protección contra sobrecalentamiento (170°C)	protección contra sobrecalentamiento (170°C)
Peso neto	2.3 Kg	2.3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	27 x 19 x 11 cm	27 x 19 x 11 cm

Aplicaciones

Publicación	Autor	Método aplicado
Supplementary Information of the impact of metal complex lipids on viscosity and curvature of hybrid liposomes	Ryo Ohtani et al.	Dispersión de películas lipídicas secas

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)