



Sistema de succión portátil Lafil 100

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Todo en uno, ahorra 65% de espacio

El sistema de succión Lafil 100 integra la fuente de vacío, la botella de desechos y el kit de succión en un solo sistema. Ahorra 65% de espacio en el mesón.

Tamaño ideal para operar dentro de la campana

El sistema de succión Lafil 100 tiene el tamaño perfecto para operar en una campana de flujo laminar.

Seguro y práctico

- (1) Plataforma para botella tipo cerco, a prueba de vuelcos y derrames.
- (2) El filtro de jeringa en la entrada de aire evita que entre líquido a la bomba y bloquea los aerosoles para minimizar la contaminación.
- (3) El práctico almacenamiento integrado de herramientas lo hace cómodo y fácil de usar.

Autoclavable

Todos los accesorios suministrados están fabricados en material POM apto para autoclave.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
-----------------	-------------

Número de parte	Descripción
197100-01	Lafil 100, sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe US
197100-02	Lafil 100, sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe EU
197100-10	Botella de vacío de PP, 1000 mL
197000-60-500	Botella de vidrio con tapa de succión GL45, 500 mL
197100-48	Cubierta de tela anti-UV
199100-76	Adaptador para puntas de 1 canal (150 mm)

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 100, sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe EU	Lafil 100, sistema de succión portátil con adaptador AC100~240V, enchufe US
DATOS GENERALES · Vacío máx.	345 mbar abs.	345 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	4.0 L/min	4.0 L/min
DATOS GENERALES · Velocidad de aspiración	9 mL/s	9 mL/s
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	AC100-240V	AC100-240V
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	6W	6W
DATOS ELÉCTRICOS · Corriente máx.	DC12V, 0.5A	DC12V, 0.5A
CAPACIDAD · Capacidad de botella/matraz	Botella de vacío de PP, 1000 mL	Botella de vacío de PP, 1000 mL

Aplicaciones

- Aspiración de cultivos celulares
- Succión de desechos de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)