



Sistema de succión portátil Lafil 300 - BioDolphin

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Todo en uno, ahorra 50% de espacio

El sistema de succión Lafil 300 integra la fuente de vacío, la botella de desecho y el kit de succión en un único sistema. Ahorra un 50% de espacio en el mesón.

Sin aceite y sin mantenimiento

Los sistemas Lafil incorporan bombas sin aceite que no necesitan lubricante, lo que los hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Características de seguridad

Múltiples diseños con características de seguridad protegen tanto al operador como al equipo.

- (1) Plataforma para botella tipo cerco, a prueba de vuelcos y derrames.
- (2) La protección contra desbordamiento evita que el líquido ingrese a la bomba.
- (3) Diseño de bloqueo de aerosoles con un filtro hidrofóbico y una botella de cierre automático para minimizar la contaminación.

Expulsión de puntas con un solo dedo

El eyector ergonómico del BioDolphin hace que retirar las puntas sea fácil y sin esfuerzo.

Interruptor con bloqueo fácil

Mantenga una succión continua con un solo clic para ahorrar esfuerzo durante procedimientos repetitivos.

Conexión rápida

Instalación sencilla entre el mango y los adaptadores.

Autoclavable

La botella de desecho y todos los accesorios están fabricados con materiales autoclavables como PES o POM.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Garantía de dos años (Lafil 300)

Número de parte	Descripción
197303-11(22)	Lafil 300 – BioDolphin, sistema de succión, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz); el set completo incluye: ▶ 197300-11(22) Bomba de vacío Lafil 300, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) ▶ 199100-00 Kit de succión BioDolphin (celeste) ▶ 197000-11 Botella de vacío de PES, 1200 mL ▶ 167200-65 Filtro de jeringa, PTFE, 0.2 um, 50 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 300 – BioDolphin, sistema de succión, AC110V, 60Hz	Lafil 300 – BioDolphin, sistema de succión, AC220V, 50Hz
DATOS GENERALES · Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60Hz, 20 L/min @ 50Hz
DATOS GENERALES · Velocidad de aspiración	18 mL/sec	18 mL/sec
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	50 dB	50 dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	110V	220V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	65W	60W
DATOS ELÉCTRICOS · Corriente máx.	0.7A	0.3A
DATOS ELÉCTRICOS · Funciones de seguridad	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
CAPACIDAD · Capacidad de botella/matraz	Botella de vacío de PES, 1200 mL	Botella de vacío de PES, 1200 mL
OTROS DATOS · Peso neto	5.9 Kg	5.9 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	34 x 25 x 30 cm	34 x 25 x 30 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Regulador de vacío	Regulador de vacío



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Aspiración de cultivos celulares
- Succión biológica de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)