



Sistema de succión Lafil 400 - BioDolphin

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Todo en uno, ahorra 50% de espacio

El sistema de succión Lafil 300 integra la fuente de vacío, la botella de desecho y el kit de succión en un único sistema. Ahorra un 50% de espacio en el mesón.

Sin aceite y sin mantenimiento

Los sistemas Lafil incorporan bombas sin aceite que no necesitan lubricante, lo que los hace libres de mantenimiento y de neblina de aceite.

Características de seguridad

Múltiples diseños con características de seguridad protegen tanto al operador como al equipo.

- (1) Plataforma para botella tipo cerco, a prueba de vuelcos y derrames.
- (2) La protección contra desbordamiento evita que el líquido ingrese a la bomba.
- (3) Diseño de bloqueo de aerosoles con un filtro hidrofóbico para minimizar la contaminación.

Expulsión de puntas con un solo dedo

El eyector ergonómico del BioDolphin hace que retirar las puntas sea fácil y sin esfuerzo.

Interruptor con bloqueo fácil

Mantenga una succión continua con un solo clic para ahorrar esfuerzo durante procedimientos repetitivos.

Conexión rápida

Instalación sencilla entre el mango y los adaptadores.

Autoclavable

La botella de desecho y todos los accesorios están fabricados con materiales autoclavables como PES o POM.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Garantía de dos años (Lafil 300)

Número de parte	Descripción
197403-11(22)	Lafil 400 - BioDolphin, sistema de succión, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz); el set completo incluye: ▶ 197400-11(22) Bomba de vacío Lafil 400, AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) ▶ 199100-00 Kit de succión BioDolphin (celeste) ▶ 197000-11 Botella de vacío de PES, 1200 mL ▶ 167200-65 Filtro de jeringa, PTFE, 0.2 um, 50 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	Lafil 400 - BioDolphin, sistema de succión, AC110V, 60Hz	Lafil 400 - BioDolphin, sistema de succión, AC220V, 50Hz
DATOS GENERALES · Vacío máx.	25 mbar abs.	25 mbar abs.
DATOS GENERALES · Caudal máx.	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz	23 L/min @ 60 Hz ; 20 L/min @ 50Hz
DATOS GENERALES · Velocidad de aspiración	19 mL/sec	19 mL/sec
DATOS GENERALES · Nivel de ruido	50dB	50dB
DATOS ELÉCTRICOS · Voltaje	110V	220V
DATOS ELÉCTRICOS · Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
DATOS ELÉCTRICOS · Potencia máx.	100W	80W
DATOS ELÉCTRICOS · Corriente máx.	1.0A	0.4A
DATOS ELÉCTRICOS · Funciones de seguridad	Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
CAPACIDAD · Capacidad de botella/matraz	Botella de vacío de PES, 1200 mL	Botella de vacío de PES, 1200 mL
OTROS DATOS · Peso neto	7.0 Kg	7.0 Kg
OTROS DATOS · Dimensiones(LxAnxAl)	34 x 25 x 30 cm	34 x 25 x 30 cm
OTROS DATOS · Equipado con	Kit de succión BioDolphin	Kit de succión BioDolphin



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

- Aspiración de cultivos celulares
- Succión biológica de laboratorio

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)