



Agitador magnético de perfil bajo MS 100

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Más liviano y más delgado

De perfil bajo, con sólo 12 mm de altura, el MS 100 cabe perfectamente en espacios reducidos del laboratorio y de campanas. Llévelo o guárdelo en cualquier lugar.

Durable y seguro

Carcasa resistente a químicos e impermeable con almohadillas antideslizantes. Esto hace que el agitador MS 100 sea durable y seguro de usar.

Tecnología de bobina magnética

El mecanismo de accionamiento sin motor y sin partes móviles garantiza una operación más liviana, silenciosa, sin desgaste y libre de mantenimiento.

Mezcla más eficiente

2 opciones de agitación aumentan la eficiencia de mezcla:

- (1) Una dirección: gira en sentido antihorario.
- (2) Inversión automática: invierte el giro cada 45 segundos para una mezcla más homogénea.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Protección IP 65

- Agitación básica
- Mezcla de soluciones
- Preparación de reactivos

Número de producto	Descripción
203100-01	Agitador magnético de perfil bajo MS 100 (enchufe US)
203100-02	Agitador magnético de perfil bajo MS 100 (enchufe EU)
203100-10	Barra de agitación magnética de PTFE, Ø3.6 x 25 mm

Especificaciones técnicas

Especificación	Agitador magnético de perfil bajo MS 100 (enchufe EU)	Agitador magnético de perfil bajo MS 100 (enchufe US)
Voltaje/ Frecuencia	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz
Pantalla	LCD	LCD
Cantidad máx. de agitación (H2O)	1L	1L
Potencia máx.	3W	3W
Rango de velocidad	20~1500 RPM	20~1500 RPM
Dirección de agitación	Antihoraria, agitación inversa	Antihoraria, agitación inversa
Temporizador	(1) Temporizador de cuenta regresiva: 0:05 - 0:00 (H:MM) (2) Modo continuo: 0:00 (H:MM)	(1) Temporizador de cuenta regresiva: 0:05 - 0:00 (H:MM) (2) Modo continuo: 0:00 (H:MM)
Largo de la barra de agitación	25~30 mm	25~30 mm
Dimensiones (LxAnxAl)	18 x 11 x 1.2 cm	18 x 11 x 1.2 cm
Peso neto	200 g	200 g

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)