



Botella de vacío de PP de alta resistencia 4000 mL

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Robusta e irrompible

- La construcción de pared gruesa soporta vacío total durante 24 horas.*
- Fabricada en polipropileno (PP) resistente, una excelente alternativa al vidrio.

Alta calidad

- O-ring de silicona garantizado a prueba de fugas en condiciones de vacío.
- Las graduaciones de volumen están marcadas en el costado de la botella para una fácil identificación.

Resistente a químicos y autoclavable


- Buena resistencia a una amplia gama de químicos.
- Autoclavable a 1bar y 121°C durante 20 minutos.

* Ensayo a temperatura ambiente @ 25°C.

- Aplicaciones de vacío
- Botella de desechos, botella de seguridad
- Botella de transferencia aséptica de líquidos
- Contenedor de solventes para HPLC

		Botella de vacío de PP con acople rápido, 4000 mL	Botella de vacío de PP con drenaje, 4000 mL
Número de catálogo	197200-47	197200-53	197200-48

		Botella de vacío de PP con acople rápido, 4000 mL	Botella de vacío de PP con drenaje, 4000 mL
			
Características	▶ Graduación de 4L ▶ Conector de manguera ▶ Se desenrosca sin desconectar la manguera ▶ Protección contra desbordamiento	▶ Graduación de 4L ▶ Conector de acople rápido ▶ Se desenrosca sin desconectar la manguera ▶ Protección contra desbordamiento	▶ Graduación de 4L ▶ Conector de manguera ▶ Se desenrosca sin desconectar la manguera ▶ Protección contra desbordamiento ▶ Dispositivo de drenaje
Especificaciones	▶ Conector: Conector de manguera ▶ Incremento de graduación: 500 mL ▶ Protección contra desbordamiento: Sí ▶ Conector de manguera: ID4 ~ ID8 ▶ Dispositivo de drenaje: No ▶ Autoclavable: Sí	▶ Conector: Conector de acople rápido ▶ Incremento de graduación: 500 mL ▶ Protección contra desbordamiento: Sí ▶ Conector de manguera: ID6 ▶ Dispositivo de drenaje: No ▶ Autoclavable: Sí	▶ Conector: Conector de manguera ▶ Incremento de graduación: 500 mL ▶ Protección contra desbordamiento: Sí ▶ Conector de manguera: ID4 ~ ID8 ▶ Dispositivo de drenaje: Sí ▶ Autoclavable: Sí




* PP : Polypropylene

Especificaciones técnicas

Especificación	Botella de vacío de PP con acople rápido, 4000 mL	Botella de vacío de PP con drenaje, 4000 mL	Botella de vacío de PP, 4000 mL
Descripción	Botella de vacío de PP con conector de acople rápido, 4000 mL	Botella de vacío de PP con drenaje, 4000 mL	Botella de vacío de PP, 4000 mL
Protección contra desbordamiento	Sí	Sí	Sí
Tamaño de tapa	B83	B83	B83
Conector	Conector de acople rápido, ID6	Conector de manguera ID4 ~ ID8	Conector de manguera ID4 ~ ID8

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)