



Botella de vacío de PP 1000 mL / 2000 mL

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Robusta e irrompible

- La construcción de pared gruesa soporta vacío total durante 24 horas.*
- Fabricada en polipropileno (PP) resistente, una excelente alternativa al vidrio.

Alta calidad

- O-ring de EPDM y silicona con hermeticidad garantizada en condiciones de vacío.
- Las graduaciones de volumen están marcadas en el costado de la botella para una fácil identificación.

Resistente a químicos y autoclavable

- Buena resistencia a una amplia gama de químicos.
- Autoclavable a 1bar y 121°C durante 20 minutos.

* Ensayo a temperatura ambiente @ 25°C.

- Aplicaciones de vacío
- Botella de desechos, botella de seguridad
- Botella de transferencia aséptica de líquidos
- Contenedor de solventes para HPLC

Botella de vacío de PP, 1000 mL (sin protección contra desbordamiento)

		Botella de vacío de PP, 1000 mL (sin protección contra desbordamiento)
Número de catálogo	197100-10SC	197100-10SCN
		
Características	▶ Graduación de 1L ▶ Conector de manguera ▶ Se desenrosca sin desconectar la manguera ▶ Protección contra desbordamiento	▶ Graduación de 1L ▶ Conector de manguera ▶ Se desenrosca sin desconectar la manguera
Especificaciones	▶ Conector: Conector de manguera ▶ Incremento de graduación: 250 mL ▶ Protección contra desbordamiento: Sí ▶ Conector de manguera: ID4 ~ ID8 ▶ Dispositivo de drenaje: No ▶ Autoclavable: Sí	▶ Conector: Conector de acople rápido ▶ Incremento de graduación: 250 mL ▶ Protección contra desbordamiento: Sí ▶ Conector de manguera: ID4 ~ ID8 ▶ Dispositivo de drenaje: No ▶ Autoclavable: Sí

		Botella de vacío de PP con acople rápido, 2000 mL
Número de catálogo	197202-47	197202-53
		
Características	► Graduación de 2L ► Conector de manguera ► Se desenrosca sin desconectar la manguera ► Protección contra desbordamiento	► Graduación de 2L ► Conector de acople rápido ► Se desenrosca sin desconectar la manguera ► Protección contra desbordamiento

		Botella de vacío de PP con acople rápido, 2000 mL
Especificaciones	▶ Conector: Conector de manguera ▶ Incremento de graduación: 500 mL ▶ Protección contra desbordamiento: Sí ▶ Conector de manguera: ID4 ~ ID8 ▶ Dispositivo de drenaje: No ▶ Autoclavable: Sí	▶ Conector: Conector de acople rápido ▶ Incremento de graduación: 500 mL ▶ Protección contra desbordamiento: Sí ▶ Conector de manguera: ID6 ▶ Dispositivo de drenaje: No ▶ Autoclavable: Sí

Especificaciones técnicas

Especificación	Botella de vacío de PP con acople rápido, 2000 mL	Botella de vacío de PP, 1000 mL	Botella de vacío de PP, 1000 mL (sin protección contra desbordamiento)	Botella de vacío de PP, 2000 mL
Descripción	Botella de vacío de PP con conector de acople rápido, 2000 mL	Botella de vacío de PP, 1000 mL	Botella de vacío de PP sin protección contra desbordamiento, 1000 mL	Botella de vacío de PP, 2000 mL
Protección contra desbordamiento	Sí	Sí	No	Sí
Tamaño de tapa	B83	GL45	GL45	B83
Conector	Conector de acople rápido, ID6	Conector de manguera ID4 ~ ID8	Conector de manguera ID4 ~ ID8	Conector de manguera ID4 ~ ID8

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)