



Reactor de DQO CR 25

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Conforme a ISO

El reactor de DQO CR 25 se usa para digerir viales de DQO de reflujo cerrado según el método ST-COD (ISO 15705:2002) y puede cumplir con USEPA 410.4. Es más fácil y seguro que el método titulométrico tradicional de reflujo abierto.

Diseñado para ensayos de DQO

El CR 25 viene preprogramado con 6 programas de calentamiento para un inicio rápido y sencillo. Los programas más utilizados incluyen:

- (1) COD: 150°C, 120 min (modo estándar)
- (2) COD2: 165°C, 20 min (modo precalentado)

Programas definibles por el usuario

Incorpora 2 programas definibles por el usuario que permiten ajustes manuales de temperatura (30°C~200°C) y tiempo (1~999 min).

Temporizador programable y alarma sonora

El CR 25 detiene el calentamiento automáticamente con una alarma sonora una vez completado el programa.

- Certificación CE
- Certificación UKCA

Número de parte	Descripción
179250-11(22)	CR 25, reactor de DQO AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
179250-43	Tapa protectora
197010-36	Gradilla multifunción para tubos de ensayo - base blanca
197010-36-1	Gradilla multifunción para tubos de ensayo - base azul

Especificaciones técnicas

Especificación	CR 25, AC220V, 50Hz	CR 25, reactor de DQO AC110V, 60Hz
Pantalla	OLED	OLED
Rango de temperatura	T. A. +5°C ~ 200°C	T. A. +5°C ~ 200°C
Exactitud de temperatura	±2°C	±2°C
Estabilidad de temperatura	±1°C	±1°C
Programas incorporados	Programa COD: 150°C / 120 min; Programa COD2: 165°C / 20 min; Programa TP: 150°C / 30 min; Programa TN: 105°C / 30 min; Programa TPN: 120°C / 30 min	Programa COD: 150°C / 120 min; Programa COD2: 165°C / 20 min; Programa TP: 150°C / 30 min; Programa TN: 105°C / 30 min; Programa TPN: 120°C / 30 min
Programa TOC	105°C / 120 min	105°C / 120 min
Temporizador	(1) Temporizador de cuenta regresiva: 1 ~ 999 min; (2) Modo continuo: encendido	(1) Temporizador de cuenta regresiva: 1 ~ 999 min; (2) Modo continuo: encendido

Especificación	CR 25, AC220V, 50Hz	CR 25, reactor de DQO AC110V, 60Hz
Número de viales	25 viales	25 viales
Viales compatibles	ø 16 mm	ø 16 mm
Peso neto	5.1 Kg	5.1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	31 x 19 x 12 cm	31 x 19 x 12 cm
Potencia	350W (AC110V / AC220V)	350W (AC110V / AC220V)
Seguridad	Placa de PTFE antitérmica en la parte superior del bloque calefactor; Protección contra sobrecalentamiento (220°C)	Placa de PTFE antitérmica en la parte superior del bloque calefactor; Protección contra sobrecalentamiento (220°C)

Aplicaciones

- Análisis de aguas residuales
- Análisis de calidad del agua en lagos, lagunas y ríos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)