



Equipo de filtración Rocker VF 16 / VF 17

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Ahorra tiempo

El VF 16 / VF 17 puede filtrar y almacenar la solución directamente en una botella de almacenamiento GL45 sin necesidad de transferirla desde el matraz de filtración.


Apto para botella de almacenamiento GL45


El diseño exclusivo del adaptador de filtración permite conectarlo a botellas de almacenamiento GL45 (1000 ml, 2000 ml, 5000 ml etc.)

- Portafiltro de vidrio, 1000 mL
 - Tapón de silicona (N°8)
 - Adaptador de filtración para botella GL45
 - Botella de almacenamiento, 5000 mL
-
- Portafiltro de vidrio, 1000 mL
 - Tapón de silicona (N°8)
 - Adaptador de filtración para botella GL45
 - Botella de almacenamiento, 3500 mL

Número de parte del producto	Producto
167200-16	Set de filtración de vidrio VF 16 (con botella de 5000 mL)
167200-17	Set de filtración de vidrio VF 17 (con botella de 3500 mL)
167120-38	Portafiltro de vidrio, 1000 mL
197000-65	Adaptador de filtración para botella GL45

Número de parte del producto	Producto
197000-55	Botella de almacenamiento de vidrio, 5000 mL
197000-68	Botella de almacenamiento de vidrio, 3500 mL





Especificaciones técnicas

Especificación	90 mm · Set de filtración de vidrio VF 16 (con botella de 5000 mL)	90 mm · Set de filtración de vidrio VF 17 (con botella de 3500 mL)
Especificaciones · Capacidad del embudo	1000 mL	1000 mL
Especificaciones · Capacidad de la botella	5000 mL	3500 mL
Especificaciones · Diámetro del filtro	90 mm	90 mm
Especificaciones · Conector de manguera	ID4~ID8	ID4~ID8
Material · Embudo	Vidrio borosilicato	Vidrio borosilicato
Material · Base de soporte	vidrio borosilicato	vidrio borosilicato
Material · Soporte de membrana	vidrio sinterizado	vidrio sinterizado
Material · Abrazadera	aluminio	aluminio

Especificación	90 mm · Set de filtración de vidrio VF 16 (con botella de 5000 mL)	90 mm · Set de filtración de vidrio VF 17 (con botella de 3500 mL)
Material · Tapón	Caucho de silicona (N°8)	Caucho de silicona (N°8)
Material · Adaptador de filtración	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)
Material · Botella de almacenamiento	Vidrio borosilicato	Vidrio borosilicato

Aplicaciones

- Purificación de solventes, filtración de solventes
- Fase móvil para análisis HPLC, GC y AA.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)