



Frewitt Fredrive con accesorio de granulación OW1-Lab

Código: 17219

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Este sistema de molienda versátil y flexible puede equiparse opcionalmente con 5 accesorios diferentes:

- OW - Oscillowitt-Lab: Molino de tamizado oscilante para aplicaciones de molienda húmeda y seca.
- CW - Coniwitt-Lab: Tamiz cónico – adecuado para polvos secos y húmedos y para productos delicados.
- TW - Turbowitt-Lab: Tambor rotativo cilíndrico – adecuado para la disolución de polvo.
- HW - Hammerwitt-Lab: Molino de martillos – trituración y molienda fina.
- PW - Pinmill-Lab: Molino de pines para molienda ultrafina.

El Frewitt Fredrive se ofrece como una unidad completa con un accesorio OW 1 de molino de tamizado oscilante, diseñado para la molienda suave y la desaglomeración de productos sensibles al calor y difíciles de procesar, hasta una finura de 250 µm.

La unidad es ideal para procesar lotes de laboratorio que van desde 50 g hasta 2 kg. La capacidad de producción de 30 – 150 kg/h también la hace adecuada para su uso a escala piloto.

- Cabezales de molienda fácilmente reemplazables, montados en una única brida Tri-Clamp.
- Limpieza rápida, eficiente y fácil de realizar.
- Esterilización opcional de los cabezales de molienda.

Este sistema de molienda se ofrece completo con 5 tamices diferentes:

- 0,135 x ø 0,20 mm,
- 0,63 x ø 0,40 mm
- 0,8 x ø 0,50 mm
- 1,00 x ø 0,32 mm
- 3,15 x ø 0,80 mm

La unidad se controla mediante una HMI Siemens. El menú está disponible en todos los idiomas principales.

Manual de operación: en francés / parcialmente en alemán.

Instalación eléctrica: 230/400V, 3 Ph, 50 Hz

Superficie ocupada: 90 x 40 x 75 cm

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
-----------	-------

Parámetro	Valor
Código	17219
Finura de molienda	Hasta 250 µm
Cantidad por lote	50 g a 2 kg
Capacidad de producción	30 – 150 kg/h
Instalación eléctrica	230/400V, 3 Ph, 50 Hz
Dimensiones / espacio ocupado	90 x 40 x 75 cm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)