



Microscopio estereoscópico con zoom, trinocular inclinado 45°, distancia interpupilar 48-75, AC100~240V 50/60Hz

Código: B2-01-010799

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microscopio estereoscópico con zoom, trinocular inclinado 45°, distancia interpupilar 48-75, AC100~240V 50/60Hz.

El microscopio estereoscópico combina la tecnología de zoom con la microscopía estereoscópica, lo que permite al usuario observar la muestra en diferentes planos focales, obteniendo así una imagen tridimensional más nítida. El microscopio estereoscópico ajusta la distancia focal mediante la tecnología de zoom para observar distintos niveles de la muestra, mientras que la microscopía estereoscópica combina múltiples imágenes de la muestra en una sola imagen estereoscópica para mostrar su estructura tridimensional.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Código	B2-01-010799
Objetivo	Objetivo con zoom de 0,7 a 4,5 aumentos
Ocular	Ocular de campo amplio: WF10X (20 mm) (WF20X opcional)
Cabezal	Trinocular, inclinado a 45°
Distancia interpupilar	48-75
Base	205 × 275 × 40 mm
Fuentes de luz	Superior e inferior
Iluminación circular	LED opcional
Iluminación	AC100~240V 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (ancho × profundidad × alto)	510 × 360 × 295 mm
Peso bruto	7,5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)