



Placa calefactora de grafito con controlador digital separado, 3000 W, 220 V, 350×450 mm, 400 °C, sensor tipo K

Código: B2-01-29-688

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Placa calefactora de grafito con controlador digital separado (split-type), potencia de 3000 W, alimentación de 220 V, superficie calefactora de 350 × 450 mm, temperatura máxima de 400 °C y sensor de temperatura tipo K.

Especificaciones técnicas

Modelo	Voltaje	Potencia de calefacción (W)	Temperatura máxima (°C)	Uniformidad de temperatura de la placa (%)	Precisión de temperatura (%)	Dimensiones de la placa calefactora (mm)L*W	Sensor de temperatura
B2-01-29-688	220V/□50/60□HZ	3000 W	400 °C	±10	±1	350*450	Tipo K.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)