

## CELDA DE ENVEJECIMIENTO CON REVESTIMIENTO DE TEFLÓN, 500 ML, ACERO INOXIDABLE 316/304 BELLTRONIC



**SKU:** B-01-16-02-01-0600 | **Categorías:** [Hornos de Celdas / Rodillos de Envejecimiento](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]**Celda de Envejecimiento con Revestimiento de Teflón, 500 ml, Acero Inoxidable 316/304 Belltronic B-01-16-02-01-0600**

[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]**Descripción de la Celda de Envejecimiento con Revestimiento de Teflón, 500 ml, Acero Inoxidable 316/304 Belltronic B-01-16-02-01-0600:**

Celda de envejecimiento con revestimiento de teflón, 500 ml, recipiente a presión de acero inoxidable tipo 316/304, certificado para una presión de trabajo máxima de 600 °F (315 °C) y 2500 psi (17.237 kPa)

Las celdas de envejecimiento Belltronic están diseñadas para ser utilizadas con productos Belltronic, como hornos de rodillos, en el envejecimiento y prueba de fluidos de perforación o lodos. También se conocen como células de envejecimiento del lodo.

El envejecimiento se realiza en condiciones que varían de estáticas a dinámicas y de temperaturas ambientales a muy elevadas.

La mayoría de las formulaciones de fluidos de perforación contienen un líquido base y aditivos que deben disolverse o dispersarse mecánicamente en el líquido para formar un fluido homogéneo. El fluido resultante puede contener uno o más de los siguientes:

1. Polímeros o resinas dispersables en agua (solubles)
2. Arcillas u otros sólidos finos insolubles pero dispersables.
3. Sales solubles.

Los fluidos se mezclan o se cortan durante los tiempos adecuados para lograr una mezcla homogénea y luego se reservan para que envejezcan.

Especificaciones de la celda de envejecimiento

| Modelo             | Material                                 | Volumen de celda | Max. Presión de trabajo |       | Max. Temperatura. |     | Información de envío |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-------------------|-----|----------------------|
|                    |                                          |                  | psig                    | kPa   | °F                | °C  |                      |
| B-01-16-02-01-0200 | Hastelloy u otras aleaciones disponibles | 500ml o 260ml    | 3200                    | 22000 | 850               | 450 | 10kg                 |
| B-01-16-02-01-0500 | Acero inoxidable 304                     | 500 mL           | 2500                    | 17237 | 500               | 260 | 8kg                  |
| B-01-16-02-01-0700 | Acero inoxidable 316                     | 500mL            | 2500                    | 17237 | 600               | 320 | 10kg                 |

|                    |                                                        |        |      |       |     |     |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|-----|------|
| B-01-16-02-01-0600 | Liner de teflón con celdas de envejecimiento de 500 ml | 500mL  | 2500 | 17237 | 600 | 320 | 11kg |
| B-01-16-02-01-080  | Acero inoxidable 304                                   | 260 mL | 2500 | 17237 | 500 | 260 | 5kg  |
|                    |                                                        |        |      |       |     |     |      |

COTECNO