

## CELULA DE FLOTACION TIPO DENVER



El cuerpo está hecho de chapa de acero.

La velocidad se puede ajustar con el control de velocidad.

El motor de protección tiene botones de arranque y parada y tiene una pantalla digital.

Las celdas de flotación de acero o derlin son de 1 -2 y 4 litros.

Motor eléctrico reductor 380 V 1400 rpm

Es un motor doble y funciona en ambos ejes.

**SKU:** B-01-53-0300-0400 | **Categorías:** [Concentradores](#), [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**2021 Tipo de motor**

[Motor eléctrico reductor](#)

COTECNO