

## **CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD 13500R/MIN**



- Control por microprocesador, motor de conversión de frecuencia sin escobillas DC/ AC (a elección del usuario).
- Operado por panel táctil, pantalla LED o LCD (a elección del usuario).
- Enclavamiento electrónico de la puerta para un funcionamiento seguro y cámara de acero inoxidable.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente.
- Hay muchos tipos de rotores disponibles para un uso conveniente.

SKU: B-01-19-01-04-08 | Categorías: Centrífugas de alta velocidad | Etiquetas: Centrifuga



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

## PARÁMETRO TÉCNICO (Centrífuga)

Código del Producto B-01-19-01-04-08

Modelo Bell-CenAltVel-08

Rotor de ángulo Nro. Nro. 8

Velocidad máxima 13500r/min

RCF máximo  $13810 \times g$  Capacidad máxima  $48 \times 0.5 ml$ 

Intervalo de tiempo  $m 0 \sim 99min \ centrifugación \ de \ corto \ tiempo$ 

Precisión de velocidad ±30r/min

Fuente de alimentación AC220V 50Hz 5A

Dimensión 325×420×325(mm)

Peso 18kg



## INFORMACIÓN ADICIONAL