

CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD 13500R/MIN



LCD



LED

- Control por microprocesador, motor de conversión de frecuencia sin escobillas DC/ AC (a elección del usuario).
- Operado por panel táctil, pantalla LED o LCD (a elección del usuario).
- Enclavamiento electrónico de la puerta para un funcionamiento seguro y cámara de acero inoxidable.
- El valor RCF se puede calcular automáticamente.
- Hay muchos tipos de rotores disponibles para un uso conveniente.

SKU: B-01-19-01-01-04-08 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARÁMETRO TÉCNICO (Centrífuga)

Código del Producto	B-01-19-01-01-04-08
Modelo	Bell-CenAltVel-08
Rotor de ángulo Nro.	Nro. 8
Velocidad máxima	13500r/min
RCF máximo	13810×g
Capacidad máxima	48×0.5ml
Intervalo de tiempo	0 ~ 99min centrifugación de corto tiempo
Precisión de velocidad	±30r/min
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Dimensión	325×420×325(mm)
Peso	18kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO